

FR605 - Veste de pluie Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc

Collection: BIZFLAME RAIN+ HV :

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: BIZFLAME RAIN+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant

Emballage extérieur: 10

information produit

La veste de pluie Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc possède d'excellentes propriétés FR, une protection contre la pluie et les produits chimiques, et un indice ARC élevé, ce qui en fait le choix idéal lorsqu'une protection polyvalente est requise. Sa capuche ergonomique est parfaite pour protéger le porteur des conditions météorologiques défavorables et sa doublure en coton offre confort et chaleur. Idéal en combinaison avec le pantalon FR410.

BIZFLAME RAIN+ HV :

BIZFLAME PLUIE + HV :

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

EN 13034 Type PB [6]

EN ISO 20471 Classe 3

EN 343 (CLASS 4:1:X)



Caractéristiques

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Poche poitrine intérieure
- Antistatique
- couleurs contrastées pour plus de style
- Bandes rétro cousues résistantes à la flamme et au lavage industriel
- Capuche ergonomique
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire

FR605 - Veste de pluie Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc

Code Douanier: 6201409019

Laboratoire d'essai

Aitex (Organisme notifié N°.: NB: 0161)

Plaza Emilio Sala 1

, ESPAGNE

N° de certificat: 23/6423/01/0161

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR605YNRS	Jaune/Marine	60.0	40.0	25.0	1.6320	0.0600	5036108398652	15036108883513
FR605YNRM	Jaune/Marine	60.0	40.0	25.0	1.7100	0.0600	5036108398645	15036108883506
FR605YNRL	Jaune/Marine	60.0	40.0	25.0	1.7860	0.0600	5036108398638	15036108883490
FR605YNRXL	Jaune/Marine	60.0	40.0	25.0	1.8240	0.0600	5036108398669	15036108883520
FR605YNRXXL	Jaune/Marine	60.0	40.0	25.0	1.9040	0.0600	5036108398676	15036108883537
FR605YNRXXXL	Jaune/Marine	60.0	40.0	25.0	1.9870	0.0600	5036108398683	15036108883544