

Tapa protectora - HC-B 16-SD-FQT/FS - 1687273


Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Tapa protectora B16, para brida transversal, material tapa protectora: PA, altura: 21,6 mm, junta: sí, con cordón de amarre, diámetro Anillo del cordón de retención: 30 mm



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
EAN	 4 017918 574970
EAN	4017918574970
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	33,850 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	Alemania
Clave de venta	BF7AZC

Datos técnicos

Medidas

Longitud	97 mm
Anchura	46 mm
Altura	21,6 mm
Diámetro Anillo del cordón de retención	30 mm

Condiciones ambientales

Índice de protección (IP)	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 100 °C

Generalidades

Tamaño	B16
Ejecución	para carcasa aérea con bloqueo transversal
Material	PA
Clase de combustibilidad según UL 94	HB
Color	gris

Tapa protectora - HC-B 16-SD-FQT/FS - 1687273

Datos técnicos

Generalidades

Existe junta de obturación	sí
Indicaciones de montaje	Tapa de plástico protectora para una protección a corto plazo

Normas y especificaciones


Clase de combustibilidad según UL 94	HB
--------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27142104
eCl@ss 5.1	27142100
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
-------------	----------

Tapa protectora - HC-B 16-SD-FQT/FS - 1687273

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121421

Homologaciones


Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
