

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Box - passe-câble - Ø4-40 - perçage Ø44mm - gris RAL7035 - IP55

ISM71074

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Gamme de produit              | Mureva          |
| Type de produit ou équipement | Passe-câble     |
| Couleur                       | Gris (RAL 7035) |
| Quantité par emballage        | 10 pièces       |

### Complémentaires

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de câblage           |
| Matière                                    | SBS (styrène butadiène styrène) |
| Diamètre extérieur du câble                | 4...40 mm                       |
| Diamètre de perçage                        | 44 mm                           |

### Environnement

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -25...40 °C |
| Classe IP                     | IP55        |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,000 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,000 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 8,000 g    |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 500        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 4,660 kg   |
| Type d'emballage 3             | PAM        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 25000      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 170,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 100,000 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3    | 245,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.)                                                                               | 1                                                 |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Non                                                                                        |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                        | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire                                                                                 | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                                                                                                    | No                                                   |