

EC-PC 6/ 2-ST-BUS - 绝缘部件

1044822

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044822>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

绝缘盖，颜色: 绿色，产品系列: EC-PC 6/...-ST-BUS，宽度: 26.24 mm



优势

- 免工具组装，可轻松确保防触电保护
- 通过可单独拆卸的绝缘帽，实现特定应用的绝缘

商业数据

订货号	1044822
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	AAHZBK
产品关键代码	AAHZBK
GTIN	4055626634111
单件重量（含包装）	2.061 g
单件重量（不含包装）	2.021 g
原产地	DE

EC-PC 6/ 2-ST-BUS - 绝缘部件



1044822

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044822>

技术数据

产品属性

产品类型	绝缘盖
产品系列	EC-PC 6/...-ST-BUS
位数	2
针距	0 mm

尺寸

宽度	26.24 mm
高度	27.09 mm
长度	11.8 mm
针距	0 mm

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级，符合UL 94	V0

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

EC-PC 6/ 2-ST-BUS - 绝缘部件



1044822

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044822>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EC-PC 6/ 2-ST-BUS - 绝缘部件



1044822

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044822>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

EF3.0 气候变化

CO2e 千克	0.055千克二氧化碳当量
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn