

Boîtier pour câble - KGG-MC 1,5/14 - 1834466


Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Boîtier pour câble, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 14, cote a: 55,73 mm, coloris: vert

RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pc
Quantité minimum de commande	10 pc
GTIN	 4 017918 110802
GTIN	4017918110802
Poids par pièce (hors emballage)	0,013 KGM
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Pologne

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur [w]	14,5 mm
Hauteur [h]	45,6 mm
Pas	3,81 mm
Cote a	55,73 mm

Généralités

Famille d'articles	KGG-MC 1,5
Nombre de pôles	14
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	ABS
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
-------------------------------------	----

Boîtier pour câble - KGG-MC 1,5/14 - 1834466


Caractéristiques techniques

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Schémas

Dessin coté



Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	31261501

Homologations

Homologations

Boîtier pour câble - KGG-MC 1,5/14 - 1834466

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC		B.01742
-----	---	---------

Accessoires

Accessoires

Boîtiers pour câbles

Matériel de repérage - KGG-MC 1,5/ DST - 1839050



Porte-repère transparent, repérable avec ruban de repérage SBS 10

Capot passe-câble

Manchon de protection - CUC-DST-ABK-CP7,5 - 1419794



Manchon de protection, indice de protection: IP20, coloris: noir

Manchon de protection - CUC-DST-ABK-CP9 - 1419792



Manchon de protection, indice de protection: IP20, coloris: noir

Boîtier pour câble - KGG-MC 1,5/14 - 1834466

Accessoires

Manchon de protection - CUC-DST-ABK-CP9,7 - 1419793



Manchon de protection, indice de protection: IP20, coloris: noir

Repère pour borne vierge

Carte de repérage - SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248



Carte de repérage, Carte, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, perforé, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 6 x 10,1 mm