Data sheet

Commercial Art.No.: 02.123.7202.0

socket insert crimp 1,5 QMM AG



Commercial Art.No.	02.123.7202.0
EAN	4015573053373
Order Unit	200

Technical data

general

wire strip length	7 mm
min. conductor cross section flexible wire	1.5 mm²
max. conductor cross section flexible wire	1.5 mm²
min. UL/CSA wire diamter flexible wire	16 AWG
max. UL/CSA wire diamter flexible wire	16 AWG
connection type	crimp
material	brass
massive contact	yes
contact pin diameter	2.5 mm
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
contact resistance	≤ 1.5 mOhm

classification

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440204
ETIM 9.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796
ETIM 7.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796

product compliance

ROHS conformity status	compliant/exempted


ROHS exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	Duty-To-Declare
REACH-SVHC substances	Plumbum
REACH-SVHC CAS numbers	7439-92-1


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its coneents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

A – A





1:1



Teilenummer/ part number	Oberfläche/surface
02.123.7201.0	vergoldet/gold-plated
02.123.7201.7	vergoldet/gold-plated
02.123.7202.0	versilbert/silver-plated
02.123.7221.0	verzinnt/tin-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff / Material: Messing /brass		Tag/Date	Name
	/		gezeichnet drawn	31.05.2021	Hoffmann T.
	/	Maßstab / Scale: 5:1	Elektronische Freigabe Electronic Release		
	/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:	
	/	wieland	Type: revos Basic	Benennung/Title: Buchsenkontakt mit Crimpanschluss - 1,5 mm² /female connector with crimp connection - 1,5 mm²	
a	26.01.2023 /				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				
Änderung / Revision					

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.123.7201.0 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm