

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - 300x200x150mm

NSYS3X3215H

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3X
Type de boîtier	Universel
Catégorie	Enveloppe compacte
Hauteur nominale	300 mm
Largeur nominale	200 mm
Profondeur nominale	150 mm
Installation du produit	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 serrure : porte 1 porte

Complémentaires

Type de corps	Corps pièce unique, structure en croix Rail avant en forme de gouttière
Type de porte	Opaque
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Verrou double barre 3 mm
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Accessibilité pour l'exploitation	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Serrure :zamak Charnière :acier inoxydable Corps et porte :acier inoxydable 316L
Finition de la surface	Corps et porte :brossé Scotch-Brite® Serrure :chromé
Poids Net	3,12 kg

Environnement

Normes	CEI 62208 UL CUL
Certifications du produit	UL 508 type A CAN/CSA 22

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Caractéristique d'environnement	Corrosif Spécial hygiène

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	17,000 cm
Largeur de l'emballage 1	21,500 cm
Longueur de l'emballage 1	32,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,120 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	168
Hauteur de l'emballage 2	180,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	535,000 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **46**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**

Numéro SCIP **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**

Régulation REACh [Déclaration REACh](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Oui**

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

