

# 330 Re-Grip



## Strickgewebe Polyester/Baumwolle Latexbeschichtung

### BESCHREIBUNG

- Beschichtete Innenhand, verstärkte Beschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger
- Elastisches Bündchen
- Komplett angeraute Oberfläche
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Anatomische Form
- Nahtloses Strickgewebe

### VORTEILE

- Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
- Handschuhe für feuchte Umgebungen, Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit an den am stärksten beanspruchten Stellen
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Verbesserte Hygiene
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Spezialfarbe für Schmutzarbeiten



### BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Griffsicherheit  
Schwereinsatz

### FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Landwirtschaft  
Automobilbau  
Bauwesen  
Lebensmittel  
Glas  
Logistik  
Öffentlicher Sektor

### LIEFERBARE GRÖßEN

7/S • 8/M • 9/L • 10/XL

### LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend)

230-270

### VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton

10/120

### FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Grau/schwarz

### VERWENDUNGSHINWEISE

- Kann Latexallergien auslösen.
- Nicht bei chemischen, elektrischen oder thermischen Risiken verwenden.
- Handschuhe aus ausgesprochen zugfestem Material; nicht verwenden, wenn die Gefahr des Erfasstwerdens durch Maschinen besteht.
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen.
- Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten.

89/686/CEE

Cat. II

EN 388 - 2003

ABRIEB

SCHNITT

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 5



WEITERREIßKRAFT DURCHSTICHKRAFT

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

2142

EC-Konformitätserklärung  
ausgestellt von der benannten Stelle  
0072

IFTH - Institut Français du Textile et de l'Habillement Avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - Frankreich

### SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

[ Datum der Aktualisierung 13/10/11 ]

**SHOWA** 

Das Optimum an Komfort und Feingefühl