







Rundsteckverbinder mit Schraubverschluß, IP 67/68
Locking plugs, IP 67/68
Connecteurs circulaires verrouillables par vis, IP 67/68

RKF... / 0,5 m



RKFP... / 0,5 m

3353



Einbaukupplung für Frontmontage, konfektioniert mit Schaltlitze, Gewinde einbauseitig PG 9, Verschraubung von hinten mit Befestigungsmutter RSKF 9, Leiteranschlußbereich vergossen

Female chassis plug, front mounting, wire ends, thread chassis side PG 9, back mounting with nut RSKF 9, solder contacts potted with epoxy

Embase chassis femelle pour assemblage de front, avec extrémités, pas de vis côté chassis PG 9, vissage par l'arrière avec l'écrou RSKF 9, noyé dans la résine



Einbaukupplung für Frontmontage, konfektioniert mit Schaltlitze, Kodierung mit Justiermutter positionierbar, Gewinde einbauseitig PG 9, Verschraubung von hinten mit Befestigungsmutter RSKF 9, Leiteranschlußbereich vergossen

Female chassis plug, front mounting, wire ends, positionable insert, thread chassis side PG 9, back mounting with nut RSKF 9, solder contacts potted with epoxy


Embase chassis femelle pour assemblage de front, avec extrémités, ensertion positionnable, pas de vis côté chassis PG 9, vissage par l'arrière avec l'écrou RSKF 9, noyé dans la résine

Bestellbezeichnung Part-No. Désignation	Polzahl Poles Pôles	Farbkennung Colour Couleur	Leiter (mm ²) Lead (mm ²) Arme (mm ²)
RKF 4/3 / 0,5 m	4	1 = braun, brown, brun 2 = - 3 = blau, blue, bleu 4 = schwarz, black, noir	0.34
RKF 4 / 0,5 m	4	1 = braun, brown, brun 2 = weiß, white, blanc 3 = blau, blue, bleu 4 = schwarz, black, noir	0.34
RKF 5 / 0,5 m	5	1 = braun, brown, brun 2 = weiß, white, blanc 3 = blau, blue, bleu 4 = schwarz, black, noir 5 = grün/gelb, green/yellow, vert/jaune	0.34 0.34 0.34 0.50
RKF 8 / 0,5 m	8	1 = weiß, white, blanc 2 = braun, brown, brun 3 = grün, green, vert 4 = gelb, yellow, jaune 5 = grau, grey, gris 6 = rosa, pink, rosé 7 = blau, blue, bleu 8 = Schirm, shielding, tresse	0.25

Weitere Details auf den Seiten 29 und 45 • Further details on pages 29 and 45 • D'autres détails pages 29 et 45

Zubehör - Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss
 Accessories - Locking plugs
 Accessoires - Connecteurs circulaires verrouillables par vis

RSKF 9



**Befestigungsmutter für Einbaustecker RSF / RSFP
 und Einbaukupplung RKF / RKFP**

Technische Daten:

Werkstoff: CuZn, vernickelt

Fixing nut for chassis plug RSF / RSFP
 and female chassis plug RKF / RKFP

Technical data:


Material: CuZn, brass, nickeled

Écrou de blockage pour embase châssis mâle
 RSF / RSFP et embase châssis femelle RKF / RKFP

Caractéristiques techniques:

Matériel: CuZn, nickelé

RSKF 13.5



Befestigungsmutter für Einbaustecker RSF... / 13,5

Technische Daten:

Werkstoff: CuZn, vernickelt

Fixing nut for chassis plug RSF... / 13.5

Technical data:

Material: CuZn, brass, nickeled

Écrou de blockage pour embase châssis mâle
 RSF... / 13,5

Caractéristiques techniques:

Matériel: CuZn, nickelé