

MERKMALE

- Versilberter Kupferleiter
- PTFE-Isolierung gemäß BS3G 210
- Verschiedene Drahtgrößen und Litzen
- Mehrere Farben, einschließlich Orange, Blau, Weiß und Rot

RS Pro PTFE-Gerätedraht 0,08 mm CSA, schwarze 100-m-Rolle

RS Best.-Nr. 841-7131



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine Serie von Drähten und Kabeln von RS PRO, die in rauen Umgebungen überragend sind. Für Bereiche, in denen Verunreinigungen wie Öle, Säuren oder übermäßiges Sonnenlicht ein Problem darstellen, sind diese Kabel speziell konzipiert. Dank ihres Kupferleiters sind diese Kabel für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität

Allgemeine

Typ	A
Drahtausführung	BS3G210
American Wire Gauge	28
Isoliermaterial	PTFE
Beständig gegen	Kraftstoffe/Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Schmiermittel, Öle
Aderlitzen	7/0.12mm
Leitermaterial	Versilbertes Kupfer
Anzahl der Litzen	7
Anwendungen	Baustellen, Kfz-Motoren, Flugzeuge, Tankstellen

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	300V
Nennstrom	3 A
Leiterwiderstand	244Ω /km

Mechanische


Querschnittsfläche	0.08mm ²
Mantelfarbe	Blau
Länge	100m
Außendurchmesser	0.71mm
Dicke der Isolierwand	0.15mm
Größe der Litzen	0.12mm
Verlitzung	7/0.12mm
Gewicht	1.4kg/km

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-75°C
Maximale Betriebstemperatur	200 °C
Großer Betriebstemperaturbereich	-75 °C bis 200 °C.

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CSA, RoHS-Konformitätszertifikat
Normen erfüllt	BS 3G 210:1996



- 8417131
- 8417144
- 8417153
- 8417138
- 7417150
- 8417169
- 8417134
- 8417162
- 8417156
- 8417140
- 8417147

Product Range:

RS Code	Description
8417131	PTFE A 7/0.12 black 100m
8417134	PTFE A 7/0.12 pink 100m
8417140	PTFE A 7/0.12 yellow 100m
8417138	PTFE A 7/0.12 red 100m
8417147	PTFE A 7/0.12 white 100m
8417144	PTFE A 7/0.12 blue 100m
8417153	PTFE A 7/0.12 orange 100m
8417156	PTFE A 7/0.12 green 100m
8417169	PTFE A 7/0.12 violet 100m
8417162	PTFE A 7/0.12 grey 100m
8417150	PTFE A 7/0.12 brown 100m

