

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Steuerfenster IP 55 mit Aluminiumrahmen und 3 mm Acrylglasfenster 800 x 600 mm

NSYCW86

EAN Code: 3606480724589

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Fenster
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN
Montageort	Installation auf Tür oder Platte
Geräteaufbau	2 Scharnier 1 Schloss 1 Befestigungen und Bohrschablone 1 Rahmen mit Fenster
Material	Transparent Acryl Aluminium
Schlosstyp	Verriegelung durch Schloss
Anzahl der Schlösser	1
Schlüsselnummer	2233X

Zusatzmerkmale

Höhe	800 mm
Breite	600 mm
Tiefe	77 mm
Installationstyp	Innenmontage

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	85,000 cm
VPE 1 Breite	63,000 cm
VPE 1 Länge	12,000 cm
VPE 1 Gewicht	6,850 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	120,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	80,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

Veröffentlichung von Umweltinformationen

[Produktumweltprofil](#)

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

[EU-RoHS-Richtlinie](#)

Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)

SCIP-Nummer

86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d

Use Again

Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

No