

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 短路连接器



1054366
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1054366>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



用于PSR-CT系列RFID应答器开关的端接插头，M12针式，5位，可在串联连接中在最后一个Y型分配器处闭合回路

产品描述

用于PSR-CT安全电路中各个传感器回路的绝缘插头。

优势

- 使用M12连接轻松安装
- 消除接线错误

商业数据

订货号	1054366
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1GVX
产品关键代码	AF1GVX
目录页面	页码213 (C-6-2019)
GTIN	4055626698007
单件重量（含包装）	12.7 g
单件重量（不含包装）	11.9 g
原产地	DE

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 短路连接器



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1054366>

技术数据


产品属性

产品类型	模块电阻
位数	5
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

尺寸

尺寸图	
宽度	15 mm
高度	14.8 mm
长度	56.3 mm

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	HB
---------------	----

连接器

连接1

类型	插头 直头 M12
位数	5
防插错编码类型	A

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65
	IP67
环境温度 (运行) (孔式连接器/针式连接器)	-25 °C ... 90 °C (浪涌保护器-插拔件)


SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 短路连接器

1054366

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1054366>


图纸

尺寸图



针式, M12 x 1, 直头, 屏蔽

示意图



M12针式连接器引脚分配, 5芯, A编码, 插头侧

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 短路连接器



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1054366>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1054366>

 cUL认证 认证ID: E221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	4 A	-	-

 UL认证 认证ID: E221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	4 A	-	-

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 短路连接器



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1054366>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 短路连接器



1054366
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1054366>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.337千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn