SIEMENS

Datenblatt 8MF5900-1A



SlimLine Leuchte mit Ein-/Ausschalter SL 025 Steckdose D, ohne Magnet

Ausführung	
Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Slimline Leuchte
Ausführung des Produkts	mit Ein-Aus-Schalter
Art des Leuchtmittels	Kompaktleuchtstofflampe
Allgemeine technische Daten	
aufgenommene Wirkleistung des Leuchtmittels	11 W
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Produktdetails	
Produktbestandteil	
● Ein-/Ausschalter	Ja
● Lichtsensor	Nein
● Steckdose	Ja
Produkteigenschaft magnethaftend	Nein
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Durchgangsverdrahtung	Klemm-/Schraubbefestigung
Mechanischer Aufbau	
Höhe	91 mm
Breite	345 mm
Tiefe	40 mm
Länge	345 mm
Befestigungsart	Sonstige
Nettogewicht	0,4 kg
Material	Kunststoff

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt
CE EG-Konf. EAC	Bestätigung Sonstige	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF5900-1A

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF5900-1A
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF5900-1A
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

---

letzte Änderung: 24.05.2025

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens