

SPANNFIX SPANNGERÄTE in ableitfähiger Ausführung

BERNSTEIN Spanngeräte SPANNFIX auf Kugelgelenk sind nach allen Richtungen leicht drehbar sowie gut einstellbar und bieten maximale Arbeitsmöglichkeiten bei einfacher und leicht gängiger Bedienung. Eine Justierschraube am unteren Kugelsitz ermöglicht die individuelle Einstellung der Kugelbeweglichkeit. Lange Lebensdauer ist garantiert durch den hochwertigen, schwarz pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile.

Die ESD-Varianten dieser Serie, mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^7 und $10^8 \Omega$, bieten größtmögliche Sicherheit gegen statische Aufladungen.

9-205 ESD **BERNSTEIN SPANNFIX zum Anschrauben** in ableitfähiger Ausführung

für Werkbänke oder Labortische mit max. Tischplattenstärke von 80 mm

Technische Daten:	Spanndruck	150 kp
	Spannweite	70 mm
	Spanntiefe	38 mm
	Backenbreite	50 mm
	auswechselbare Kunststoffbacken aus ableitfähigem Material - Art.-Nr. 9-206-50 ESD	

Gewicht: 1,450 kg

9-251 ESD **SPANNFIX-Fuss** in ableitfähiger Ausführung

mit Kugelgelenk und Gewindezapfen M 12 x 1,5 zum Anschrauben an Werkbänke oder Labortische mit max. Tischplattenstärke von 80 mm

Gewicht: 0,950 kg

9-252 ESD **Schraubkopf** in ableitfähiger Ausführung

Technische Daten: wie 9-205 ESD

Gewicht: 0,560 kg

9-253 **Platinenhalterung**

justierbar von 25 mm bis 270 mm Spannweite, berührungssichere Aufnahme, fester Klemmsitz der Platine durch eingebaute Federung in den Aufnahmestegen, Höhe der Aufnahmestege 70 mm

Gewicht: 0,280 kg

9-255 ESD **Winkeladapter** in ableitfähiger Ausführung

zur Erweiterung des Wendekreises beim Einsatz von 9-253

Gewicht: 0,095 kg

9-256 **Abdeckplatte für bestückte Platinen**

mit 20 mm starkem **ESD-Schaum** belegt. Bauelemente verschiedener Größen werden so angedrückt, dass nach dem Wenden der Platinenhalterung ein Verlöten arbeitsgerecht möglich ist.

Größe der Abdeckplatte: 240 x 130 mm

Anwendung: zusammen mit Platinenhalterung 9-253

Gewicht: 0,260 kg

9-257 ESD **Schnellwendevorrichtung** in ableitfähiger Ausführung

mit fest verbundenem Winkeladapter, ermöglicht blitzschnelle Drehung der Platinenhalterung mit Platine und Abdeckplatte um 180°.

Gewicht: 0,270 kg



9-205 ESD



9-251 ESD



9-252 ESD



9-253



9-255 ESD



9-256



9-257 ESD