

Avantages

Excellent confort d'utilisation

La combinaison d'un corps de masque souple avec un pli nasal pré-formé permet une adaptation parfaite, une excellente étanchéité et un port confortable.

Choix entre deux matériaux de qualité

Vous avez le choix entre : - le TPE (adapté à une utilisation en peinture) pour les peaux normales, - ou silicone pour les peaux sensibles. La version en silicone est disponible dans deux tailles différentes.

Système "Drop Down"

Vous pouvez facilement retirer le masque sans avoir à ôter le casque, en détachant simplement la fixation au niveau du cou. En position d'attente, le demi-masque repose contre votre buste, la partie interne protégée contre toute contamination.

Harnais élastique optionnel

Le demi-masque X-plore 4700 EH (harnais élastique) est une alternative au système classique de harnais de tête. Le harnais élastique est fabriqué dans un matériau robuste résistant aux substances chimiques. Il est très facile à nettoyer et peut être porté sous de nombreux types de casques. Chaque utilisateur peut sélectionner le type de harnais qui s'adapte le mieux à son application.

Extrêmement robuste

Un des points forts du masque Dräger X-plore 4700 est sa robustesse et sa durabilité.

Harnais de tête "FlexiFit" : pose et un retrait rapides

Le harnais de tête ergonomique permet une pose et un retrait rapides, garantit une parfaite étanchéité à tous les visages, sans emmêler vos cheveux. Vous ne le remarquerez pas, même pas sous un casque.

Deux types de raccords de filtres

Le raccord standard fileté Rd40 conforme à la norme EN 148-1 ou le raccord spécifique Rd90. Les filtres anti-particules, anti-gaz et combinés Dräger X-plore® s'adaptent à une multitude d'applications.

Accessoires



ST-166-1999

Filtres Dräger X-plore® Rd90

De l'air pur pour les travaux durs. Les filtres de la gamme Dräger X-plore® Rd90 protègent des gaz et vapeurs toxiques, ont une longue durée de vie et peuvent être utilisés avec de nombreux masques.



ST-980-2008

Filtres Dräger X-plore® Rd40

Synonyme d'expérience et de sécurité. Les filtres de la gamme Dräger X-plore® Rd 40 éliminent efficacement et à faible coût les contaminants de l'air ambiant, que ce soit dans l'industrie chimique, automobile, la métallurgie, les chantiers navals ou la collecte et le traitement des déchets.

Produits associés



ST-297-2004

Dräger X-plore® 4300

Produit léger ... tout comme son prix. Ainsi peut on résumer les atouts du demi-masque mono-filtre Dräger X-plore® 4300.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|---|
| Corps de masque | Silicone (noir) ou TPE (gris-transparent) De plus, corps rigide bleu en polypropylène durable |
| Tailles | Silicone : petit / moyen (S/M) et moyen / grand (M/L) TPE : taille universelle |
| Connecteur de filtre | Raccord fileté standard Rd40 (RA) conforme à EN 148-1 (Dräger X-plore® 4740) Raccord fileté spécifique Dräger Rd90 (Dräger X-plore® 4790) |
| Poids | Dräger X-plore® 4740: 160 g ou 175 g Dräger X-plore® 4790: 180 g ou 195 g |
| Jeu de brides | Bande robuste et flexible en néoprène (CR/NR), 2 dispositifs de réglage, jeu de brides TPE FlexiFit, option de libération rapide drop down Version EH : harnais élastique en néoprène solide et résistant aux substances chimiques |
| Homologations | Certifié CE (EN 140), AS/NZS |
| Pièces de rechange | Disponible |

Pour vos commandes

| Masque | Taille | Réf. |
|--------------------------------------|---------------------|----------|
| Dräger X-plore® 4740, Silicone | moyen / grand (m/l) | R 55 874 |
| | petit / moyen (s/m) | R 55 875 |
| Dräger X-plore® 4740, Silicone, EH** | moyen / grand (m/l) | R 56 710 |
| Dräger X-plore® 4740, TPE | taille universelle | R 55 876 |

La série de filtres Dräger X-plore® Rd40 est compatible avec les demi-masques Dräger X-plore® 4740. Les filtres Rd40 ont un raccord standard conforme à EN 148-1 et comprennent une gamme étendue de filtres de particules, de gaz et combinés (voir la fiche de données distincte Filtres Dräger X-plore® Rd40 pour plus de détails).

| Masque | Taille | Réf. |
|--------------------------------------|---------------------|----------|
| Dräger X-plore® 4790, Silicone | moyen / grand (m/l) | R 55 877 |
| | petit / moyen (s/m) | R 55 878 |
| Dräger X-plore® 4790, Silicone, EH** | moyen / grand (m/l) | R 56 715 |
| | petit / moyen (s/m) | R 56 720 |
| Dräger X-plore® 4790, TPE | taille universelle | R 55 879 |

La série de filtres Dräger X-plore® Rd90 (avec raccord spécifique Dräger) est compatible avec les demi-masques Dräger X-plore® 4790. Les filtres Dräger Rd90 comprennent une gamme complète de filtres anti-particules, anti-gaz et combinés (voir la fiche de données distincte Filtres Dräger X-plore® Rd90 pour plus de détails).

**EH : Harnais élastique (Elastic harness)

Notes

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

