


SCREWDRIVERS FOR SLOT-HEAD SCREWS



324 D

ISO 2380

- For driving recessed studs or screws
- Zinc-plated tip for high resistance to wear and corrosion
- Chrome Silicon Vanadium steel blade for excellent resistance to flexion
- Ergonomic three-material grip with soft coating, resistant to oils and chemicals
- Colour code on the handle for quick identification of the different shapes

Family details

Code	axbxc mm	L mm	Handle size	 Quantity for packaging
U03240425	0,4x2x75	169	M0	5
U03240426	0,4x2,5x50	144	M0	5
U03240427	0,5x3x75	169	M0	5
U03240428	0,6x3,5x100	204	M1	5
U03240429	0,8x4x100	204	M1	5
U03240430	0,8x4x150	254	M1	5
U03240431	1x5,5x125	234	M2	5
U03240432	1x5,5x150	259	M2	5
U03240433	1,2x6,5x150	270	M3	5

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Sets / Compositons

Articles



324 SE6 - Set of 6 screwdrivers for slot-head screws



324 SH10 - Set of 10 screwdrivers for slot-head and PHILLIPS® screws



324 SH12 - Set of 12 screwdrivers for slot-head, PHILLIPS® and POZIDRIV® -SUPADRIV® screws



324 SH8 - Set of 8 screwdrivers for slot-head and PHILLIPS® screws



496 B5 - Assortment for car repair (118 pcs.)



496 B6 - Assortment for car repair (155 pcs.)



496 B7 - Assortment for car repair (210 pcs.)



496 E6 - Assortment for industrial maintenance (124 pcs.)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articles



496 E7 - Assortment for industrial maintenance (209 pcs.)



496 EP6 - Assortment for industrial maintenance (112 pcs.)



496 F2 - Assortment for electronics (126 pcs.)



519 M 324H - Bi-colour foam module with assortment (8 pcs.)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.