

Caja de surtido - AI SORTI BOX ANT - 3202973

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Sorti-Box, equipada con punteras según DIN 46228-4, certificada según CSA, 50 unidades AI 4-10 GY, 20 unidades, respectivamente AI 6-12 YE, AI 10-12 RD, 10 unidades AI 16-12 BU

Sus ventajas

- ✓ La identificación de color y la tapa transparente facilitan un acceso rápido a las punteras deseadas
- ✓ Las prácticas cajas de surtido aportan orden en el taller
- ✓ Gracias al clip Euro integrado pueden colgarse, p. ej., en paneles perforados, ocupando poco espacio

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 947118
EAN	4017918947118
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	113,120 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	Alemania
Clave de venta	BG3416

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Temperatura de corta duración	120 °C
Temperatura máxima de duración	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)

Generalidades

Color	antracita
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos
Clase de combustibilidad según UL 94	HB
Material	CU-DHP
Recubrimiento	estañado galvánico

Caja de surtido - AI SORTI BOX ANT - 3202973

Datos técnicos

Normas y especificaciones

Conexión según norma	CSA
Clase de combustibilidad según UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Contenido del set

Puntera - AI 4 -10 GY - 3200535



Puntera, longitud del manguito: 10 mm, longitud: 17 mm, color: gris

Puntera - AI 6 -12 YE - 3200548



Puntera, longitud del manguito: 12 mm, longitud: 20 mm, color: amarillo

Puntera - AI 10 -12 RD - 3200551



Puntera, longitud del manguito: 12 mm, longitud: 22 mm, color: rojo

Puntera - AI 16 -12 BU - 3200564



Puntera, longitud del manguito: 12 mm, longitud: 24 mm, color: azul

Caja de surtido - AI SORTI BOX ANT - 3202973

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400218
eCl@ss 8.0	27400218
eCl@ss 9.0	27400218

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000524
ETIM 6.0	EC000524
ETIM 7.0	EC000524

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	39121421

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

CSA / CSAus / cCSAus

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-----	--	---	--------

Caja de surtido - AI SORTI BOX ANT - 3202973

Homologaciones

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-------	---	---	--------

cCSAus			
--------	---	--	--