

REF. #	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO	DISEÑO DE AGARRE	ESTILOS DE PUÑOS	GROSOR MM	SIN POLVO	AQL	COLOR	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
25-101	N.C.	Neopreno	Relieve en los dedos	Puño enrollado	0.13	Sí	1.5	Verde brillante	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	100 guantes por caja, 10 cajas por caja de embalaje
25-201	N.C.	Neopreno	Relieve en los dedos	Puño enrollado	0.13	Sí	1.5	Verde brillante	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	285	100 guantes por caja, 10 cajas por caja de embalaje



Una exclusiva combinación de prevención de alergias y confort

INDUSTRIAS PRIMARIAS



APLICACIONES IDEALES

- Aplicaciones de manipulación, montaje y control en todo tipo de entornos industriales donde no se necesite especial protección mecánica
- Farmacéutico

DESCRIPCIÓN

- Los NeoTouch® fueron los primeros guantes en el mercado de neopreno, sin polvo y de un solo uso.
- Con una formulación sin látex, los guantes NeoTouch® son especialmente adecuados para evitar la aparición de alergias tipo I. Y al no llevar polvo, limitan también el riesgo de dermatitis al usuario.
- Ofrecen una excelente resistencia a ácidos, bases y alcoholes. Gracias a su exclusiva formulación, NeoTouch® son hoy sin duda los guantes sintéticos de un solo uso más cómodos del mercado.
- Los guantes NeoTouch® llevan un revestimiento interno de poliuretano a fin de garantizar un fácil enguantado. Sus dedos con textura permiten un agarre seguro tanto en entornos secos como húmedos. Su puño enrollado garantiza una sujeción segura, y el color verde facilita su identificación.
- Los guantes NeoTouch® han sido inspeccionados a un AQL de 1,5 para agujeros, en cumplimiento con los requisitos legales de los guantes médicos.

NOTAS

- 25-101: Para aplicaciones especiales



CATEGORÍA III

Fecha de impresión: 01-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu