

Maximální efektivita a ještě vyšší kvalita

Tiskárna etiket M210



**Nástupce tiskárny
BMP21-PLUS**

Nyní s předvysekanými etiketami a ještě více materiály etiket pro nejnáročnější úlohy značení přímo na pracovišti. Díky chytrému automatickému formátování tiskárny etiket M210 stačí, když zasunete kazetu s etiketami, napíšete text a etiketu vytisknete.

- **Aktualizovaný název. Lepší zkušenosti.**

Navrhujte, vytvářejte a tiskněte nezávisle pomocí intuitivní klávesnice. Využijte možnost ukládání etiket, snadno je opakovaně používejte i editujte nebo použijte připravené šablony umožňující snadné vytvoření nové etikety.

- **Odolné materiály.**

K dispozici je více jak 90 různých kazet etiket z kontinuálních i předvysekaných materiálů, naplněných až po okraj spolehlivými, odzkoušenými a speciálně určenými materiály etiket, které zůstávají přilepené a čitelné na každém povrchu a v jakémkoli prostředí.

- **Odolná a snadno použitelná.**

Rychle vyměňujte kazety se systémem „vlož-zajisti-vytiskni“ v lehké tiskárně o hmotnosti 0,7 kg, která je odolná vůči pádům z výšky až 1,8 m a nárazům.



Tiskárna etiket M210

Č. výrobku	Popis
152260	Tiskárna etiket M210 – kartonové balení - trh EU
152262	Tiskárna etiket M210 – kartonové balení - trh Rusko

Tato tiskárna se dodává v kartonovém balení se stručným návodem k obsluze a kazetou etiket M21-750-499.

Startovací sady M210

Č. výrobku	Popis
311307	Sada k tiskárně M210 pro EU
311310	Sada k tiskárně M210 RUSKO
311308	Sada k tiskárně M210 pro V. Británii
311309	Sada k tiskárně M210 pro USA

Tato sada se dodává v tvrdém kufříku obsahujícím tiskárnu M210, lithium-iontovou baterii a síťový kabel.

Aplikační soupravy M210

Č. výrobku	Popis
311311	Sada pro elektrické aplikace M210 EU
311317	Sada pro elektrické aplikace M210 Rusko
311312	Sada pro elektrické aplikace M210 Velká Británie
311313	Sada pro elektrické aplikace M210 USA
311314	Sada pro telefonní a datovou komunikaci M210 EU
311318	Sada pro telefonní a datovou komunikaci M210 Rusko
311315	Sada pro telefonní a datovou komunikaci M210 Velká Británie
311316	Sada pro telefonní a datovou komunikaci M210 USA

Sada pro elektrické aplikace: Tato sada se dodává v tvrdém kufříku obsahujícím tiskárnu M210, lithium-iontovou baterii, síťový kabel a kazety etiket M21-1000-427, M21-750-595-YL a M21-750-499.

Sada pro telekomunikace a datovou komunikaci: Tato sada se dodává v tvrdém kufříku obsahujícím tiskárnu M210, lithium-iontovou baterii, síťový kabel a kazety etiket M21-1250-427, M21-250-423 a M21-750-499.

Příslušenství

Č. výrobku	Popis
110416	Adaptér AC – Evropa 220 V – M210
110417	Adaptér AC – Velká Británie 240 V – M210
110937	Adaptér AC – USA 110 V – M210
150617	Měkká ochranná taška pro přenosné tiskárny – M210
170385	Spona na opasek – M210
170420	Lithium-iontová baterie – M210
170421	Tvrdý kufřík – M210
170424	Multifunkční příslušenství – M210*
170425	Magnet – M210

* Multifunkční příslušenství zahrnuje magnet, svítilnu, stojan, poutko na opasek a popruh na tyč. Vyžadují se 2 baterie AAA (nejsou součástí dodávky).

Specifikace tiskárny

Specifikace	
Technologie tisku	Termální přenos
Rozlišení tisku (dpi)	203
Rychlost tisku (mm/s)	10,00
Barevné možnosti	Jednobarevný tisk
Typ etiket	Kontinuální a předvysekané
Max. šířka etikety (mm)	19,05
Max. délka tisku (mm)	914,40
Doporučené denní zatížení	100
Připojení k počítači	Bez připojení
Možnosti připojení	Žádná
Připojení k PC	Ne
Typ čárového kódu	Kód 128, kód 39, datová matrice, kód QR
Kategorie symbolů	Šipky, datová komunikace, elektrické, řečtina, domácí elektrické spotřebiče, mezinárodní, různé, varování
Fyzické vlastnosti	
Šířka x délka x hloubka (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Hmotnost (kg)	0,75
Typ klávesnice	ABC
Displej	Jednobarevná LCD obrazovka
Nůž	Jednoruční manuální spouštění Rovný řez S přidržením etikety
Záruka	2 roky

