SIEMENS

Datenblatt 3NE8725-1



Abbildung ähnlich

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 200 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	SITOR-Sicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	mit Anschlusswinkel
Ausführung des Kennmelders	Stirnkennmelder
Ausführung des Schaltkontakts	Mit Anschraublaschen M8, Befestigungsmaß: 80 mm, zum Aufschrauben auf Sammelschienen
Ausführung des Sicherungseinsatzes	SITOR, Bauform NH
Allgemeine technische Daten	
Baugröße des Sicherungssystems gemäß DIN EN 60269-1	NH000
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	aR
Wechsellastfaktor (WL)	0,9
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Betriebsspannung bei AC gemäß UL Bemessungswert	690 V
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung	
● bei AC	690 V
● bei DC	440 V
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	
● bei DC gemäß IEC 60947-2 Bemessungswert	50 kA
● gemäß IEC 60947-2 Bemessungswert	200 kA
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	36 W
Verlustleistung [W]	
● bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	36 W
● maximal	36 W
Produktdetails	
Produktbeschreibung	mit Anschraublaschen, versilbert
Zubehör im Lieferumfang enthalten	Nein
Mechanischer Aufbau	
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht pro ME	144 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	
● minimal	-20 °C
● maximal	50 °C

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Umweltkategorie	-20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte

Approbationen Zertifikate


Umwelt		allgemeine Produktzulassung		
Umweltbestätigung	Umweltbestätigung			Bestätigung

allgemeine Produktzulassung	Sonstige
	Bestätigung

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE8725-1
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NE8725-1
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE8725-1
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte
Kennlinien
https://curves.simaris.siemens.com/curves/3NE8725-1

© Copyright Siemens



letzte Änderung: 11.04.2025

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens