

D Montageanleitung PROFversal Steckdosenleiste in 1 HE

1. Allgemeine Beschreibung

- modularer Aufbau, große Typenvielfalt
- kompakte Abmessungen
- für die ortsfeste Montage in 19"- und metrischen Schaltschranksystemen (25mm Lochabstand)
- für den Ein- und Anbau bei Möbeln, Labortischen, Gerätewagen etc.

2. Montage der Befestigungswinkel:

Die Montage der Steckdosenleiste PROFversal erfolgt mit Hilfe der beigelegten Befestigungswinkel und Schrauben. Sie können die Winkel in vier Positionen an der Steckdosenleiste befestigen (siehe Bild auf der Rückseite).

3. Wichtige Hinweise

Dieses Produkt ist ein nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik gefertigtes Qualitätserzeugnis. Sie sind verpflichtet, es fachgerecht nach den einschlägigen Bestimmungen anzuschließen und zu betreiben.

Für Zuleitungen mit einem Außendurchmesser von 6,3 mm - 12,0 mm geeignet.

GB Fitting instruction PROFversal-socket strip 1 U

1. General description

- modular design, wide range of variations
- compact dimensions
- for fix fitting in 19" and metric (25 mm hole distance) rack systems
- for fitting in and on furniture, labourdesks, mobile racks etc.

2. Fitting of the turnable universal mounting brackets

Please use the enclosed brackets and screws for the fitting of the socket strip PROFversal. The brackets can be fixed in four different positions to the socket strip (Please see also reverse sketch).

3. Important notice

This high quality product has been manufactured according to the current electrotechnique norms and regulations.

You are obliged to connect and to use it professionally.

Suitable for supply cords with outside diameters of 6,3 mm - 12,0 mm

F Instructions de montage Réglettes PROFversal à prises multiples, 1 UH

1. Descriptif général

- Structure modulaire, grand choix de modèles
- Dimensions compactes
- Pour montage fixe dans baies de 19 pouces à la trame métrique (écart entre trous: 25 mm)
Pour montage ou dépôt sur meubles, de labos, chariots porteappareils, etc.

2. Montage de l'équerre de fixation

Le montage de la réglette à prises multiples PROFversal est accompli à l'aide de l'équerre de fixation et des vis fournies avec elle. Vous pouvez choisir parmi quatre positions différentes de l'intérieur de la réglette (voir illustration au verso).


3. Remarques importantes

Ce produit a été conçu et fabriqué selon le tout dernier état de l'électrotechnique et soumis aux contrôles de qualité afférents.

L'utilisateur est tenu de ne mettre ce produit en oeuvre qu'en tenant compte des prescriptions professionnels et dispositions légales inhérentes à ce genre de produit.

Propre à cordons d'alimentation avec diamètre extérieur de 6,3 mm - 12,0 mm.

a) Kunststoff-Befestigungswinkel / Mounting brackets of plastic / Equerre de fixation de plastique



b) Blech-Befestigungswinkel / Mounting brackets of sheet metal / Equerre de fixation de lame de métal

