

## CARACTERISTIQUES

- **Robuste**
- **Utilisation intensive avec base renforcée, côtés et bord d'empilage**
- **Résistant à la plupart des solvants industriels**
- **Protection hygiénique, propre et lisse à l'intérieur des faces contre l'accumulation de graisse, etc.**
- **Disponible en 7 tailles et 6 couleurs en standard**
- **Emplacement de carte indexée pour l'identification instantanée du produit**

## Bac de rangement PP de RS PRO, 200 x 315 mm, bleu

RS code commande : 350-5873



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Gamme de bacs de rangement en plastique de haute qualité de RS PRO fabriqués en polypropylène robuste et conçus pour l'organisation et le stockage simples et efficaces des petites pièces sur le lieu de travail et dans la maison. Ces bacs de rangement sont empilables et peuvent être empilés Top of one Solution aux besoins de stockage et facilité de manipulation

### Caractéristiques

<b>Matériau</b>	PP
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Taille</b>	Taille 7
<b>Application</b>	Maison, bureau, entrepôt, laboratoire, hôpital, garage

### Spécifications mécaniques

<b>Volume</b>	31,4 litres
<b>Hauteur maximale de pile de conteneur</b>	6 mm
<b>Capacité de charge maximale de la pile</b>	42kg
<b>Poids</b>	28kg

<b>Dimensions externes</b>	
<b>Dimension</b>	510 x 315 x 200 mm
<b>Profondeur</b>	510 mm (hors tout)
<b>Largeur</b>	315 mm (hors tout)
<b>Hauteur</b>	200 mm (hors tout)
<b>Longueur de base</b>	450 mm (hors tout)

Dimensions internes	
Dimension	470 mm x 270 mm x 188 mm
Profondeur	470mm
Largeur	270mm
Hauteur	188mm
Longueur de base	435mm


### Spécifications de l'environnement de

Plage de température de fonctionnement : -	-15 à +50 °C.
--	---------------

### Homologations

Conformité/certifications	BS CEI 61340-5-1:2007
---------------------------	-----------------------





Description	H x W x D (mm)	RS Stock Code / Colour							
		White	Blue	Red	Green	Yellow	Orange	Black Recycled	ESD Black
Size 1	50 x 100 x 90	315-1123	484-3996	484-3974	484-3980	484-3823	469-6728	909-6902	550-319
Size 2	75 x 100 x 165	315-1139	484-4028	484-4006	484-4012	484-3839	469-6784	909-6906	550-325
Size 3	132 x 150 x 240	315-1145	484-4056	484-4034	484-4040	484-4062	469-6778	909-6915	550-331
Size 4	132 x 205 x 350	315-1151	484-4107	484-4078	484-4090	484-4113	469-6762	909-6918	909-6928
Size 5	182 x 205 x 350	315-1173	484-4157	484-4129	484-4135	484-4163	469-6756	909-6912	909-6937
Size 6	182 x 420 x 375	315-1189	484-4185	484-3845	484-4179	484-4191	469-6740	909-6921	909-6930
Size 7	200 x 310 x 520	456-3426	350-5873	350-5845	350-5895	350-5867	469-5157	909-6924	Not Available
Clear Bin Front for Size 7		456-3432							