

Piastra passacavi 22 fori



NSY TSA2422SE

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra ingresso rapido
Categoria Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT S3D cassetta compatta PanelSeT PanelSeT CRN cassetta compatta PanelSeT PanelSeT S3CM cassetta di comando PanelSeT PanelSeT SBM Cassetta industriale Thalassa Thalassa PLA contenitore adatto Thalassa Thalassa PHD contenitore adatto Thalassa Thalassa PLM cassetta compatta Thalassa Thalassa PLS box modulare isolante PanelSeT PanelSeT S3HD cassetta compatta
Composizione Dispositivo	1 elementi di fissaggio 1 piastra
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Supporto Di Montaggio	Corpo del contenitore Piastra pressacavo
Materiale	Poliammide
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Numero totale di ingressi cavi	22
Numero Ingressi Cavo	4 5...9,2 mm 16 3...6,5 mm 2 8...12,5 mm
altezza	Reale: 14 mm
Larghezza	Reale: 146 mm Foro: 112 mm Centro di fissaggio: 130 mm
Profondità	Reale : 58 mm Foro : 36 mm Centro di fissaggio : 32 mm
Peso Netto	0,16 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP65
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	16,500 cm
Confezione 1: peso	162,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	30,000 cm
Confezione 2: peso	1,620 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	400
Confezione 3: altezza	50,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	78,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No