

Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)

Product ID: SMS1BMU313



Questo box esterno per unità mSATA e mSATA Mini consente di aggiungere capacità di archiviazione dati ad alta velocità al laptop o desktop. Offre velocità di trasferimento dati elevate con USB 3.1 (10 Gbps) in un resistente box esterno in alluminio.

Durevole e portatile


Grazie al design compatto e alla custodia di metallo, il box esterno per unità mSATA offre una soluzione di archiviazione ad alta velocità e ad elevata portabilità. Sottile ed elegante, questo box esterno rappresenta l'accessorio ideale per il laptop o desktop.

Il box esterno mSATA fornisce un'affidabile protezione dell'unità, grazie al resistente e durevole alloggiamento in alluminio. È dotato inoltre di fessure di ventilazione per proteggere l'unità dal surriscaldamento, permettendo la dissipazione del calore e contribuendo a mantenere una temperatura di esercizio ottimale.



Velocità di trasferimento dati ultra-elevate

Con il supporto per le connessioni host USB 3.1 (noto anche come USB 3.1 Gen 2) e SATA III (6 Gbps), il box esterno consente di massimizzare le prestazioni per le unità a stato solido mSATA, al fine di conseguire velocità di trasferimento dati superiori. Il box esterno per unità mSATA supporta inoltre UASP per prestazioni ottimizzate.



Compatibile con tutte le unità mSATA

Questo box esterno portatile è compatibile con tutte le unità mSATA standard, incluso il fattore di forma mSATA Mini (dimensioni dimezzate).

SMS1BMU313 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Professionisti mobile che necessitano di soluzioni esterne di archiviazione dati veloci
- Permette di aggiungere un dispositivo di archiviazione esterno portatile al laptop o desktop utilizzando un'SSD mSATA
- Consente di spostare i dati in modo facile e rapido tra più workstation, utilizzando una connessione ad alta velocità

Features

- Permette di aggiungere un dispositivo di archiviazione esterno a laptop o desktop utilizzando un'unità mSATA
- Permette di massimizzare le prestazioni dell'SSD mSATA con la connettività USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- Compatibile con mSATA e mSATA Mini (unità mSATA ad altezza completa e a mezza altezza)
- Supporta SATA I, II, III (fino a 6 Gbps)
- Supporto UASP
- Resistente alloggiamento in alluminio
- Fessure di ventilazione per la dissipazione del calore
- Retrocompatibile con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.x

Hardware	Warranty	2 Years
	Altezza delle unità supportate	Full Size (50.8mm)
		Half Size (26.8mm)
	Dimensioni unità	mSATA (Full Size & Half Size)
	ID chipset	ASMedia - ASM1351
	Installazione unità	Fisso
	Interfaccia	USB 3.1 Gen 2
	Numero di unità	1
	Tipo unità	mSATA (Mini SATA)
Ventola/e	No	
Prestazioni	4Kn Support	Sì
	Capacità max unità	Attualmente testato con unità mSATA fino a 1 TB
	Moltiplicatore di porte	No
	RAID	No
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
		SATA III (6 Gbps)
TRIM Support	Sì	
Connettore/i	Connettori host	1 - USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
	Connettori unità	1 - Slot mSATA (52 pin, Mini SATA)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Potenza e attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Caratteristiche fisiche	Altezza max unità	2 in [50.8 mm]
	Altezza prodotto	0.5 in [12 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
	Lunghezza prodotto	3.9 in [98 mm]
	Peso prodotto	2 oz [58 g]
	Tipo enclosure	Alluminio

Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	4.8 oz [136 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Box esterno per SSD mSATA USB 3.1 - alluminio 1 - Cavo USB-A a Micro-B - 46 cm 4 - viti di installazione 2 - set di attrezzi per montaggio mSATA (preinstallati) 1 - Cacciavite 1 - Guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.