

CARATTERISTICHE

- Realizzato in materiali Durable, resistente all'usura e termoplastici non chip
- Fissaggi nascosti
- Finitura nera opaca professionale
- dimensioni 107 x 40,5 x 20 mm
- I centri di fissaggio sono a 94 mm di distanza
- Inserti filettati in ottone per il fissaggio con viti dal basso
- Facile da pulire e mantenere

Fissaggi nascosti in plastica nera opaca RS Pro maniglia a cassetto, 107mm

Codice RS: 456-551



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Le maniglie per cassetti in nylon rinforzato, con il nostro marchio RS PRO, sono realizzate anche in fibra di vetro e sono dotate di inserti filettati in ottone. Le nostre maniglie per cassetti sono dispositivi di fissaggio che vengono comunemente fissati all'esterno di un cassetto, un armadio o un armadietto, per consentire all'utente di aprire, tirare e chiudere con facilità la porta o il cassetto e accederne così il contenuto.

Specifiche generali



Materiali	Plastica
Fine	Opaco
Fissaggi nascosti	Sì
Colore	Nero
Inserire il materiale	Ottone
Applicazione	Le maniglie per cassetti possono essere utilizzate su entrambi i cassetti degli armadietti e. porte per armadietti

Specifiche meccaniche


Lunghezza	107mm
Altezza	40.5 mm
Larghezza	20mm
Centri di fissaggio	94mm
Tipo di filettatura	M5
Peso	42.9g

Omologazioni

Conformità/certificazioni	2011/65/EU e 2015/863
----------------------------------	-----------------------



Bridge Handle Model 07 - Nylon - Concealed



PATTERN	PART NO.	A	B	C	D	THREAD SIZE	WEIGHT (g)
65094	456551	107	40.5	94	20	M5	42.9
65117	456557	134	50	117	25	M6	84.5
65120	456563	137	50	120	25	M6	86.5
65132	456529	148	50	132	25	M6	92.5
65150	456513	168	58	150	29	M8	128.1
65179	456523	197	58	179	29	M8	286.0

Material: 15% glass filled nylon (PA6)
Insert Material: Brass
Standard Colour: Black
Available colours: A wide range of RAL colours can be produced
 - MOQs apply

All dimensions are in mm (unless otherwise stated) and are approximate. All weights are in grams and are approximate.