

CARACTERÍSTICAS

- Rodamiento de bolas para un montaje sencillo y seguro
- Anchor para accesorios o para conexiones adicionales
- Se utiliza directamente en la ranura de aluminio
- Fabricado en acero inoxidable

Tuerca de ranura en T de elemento de conexión y fijación RS Pro, ranura de tamaño 8mm

Código RS 767-5654



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro ofrece esta excelente tuerca con ranura en T para adaptarse a un tamaño de ranura de 8 mm en perfiles. Estas tuercas de ranura en T encajan directamente en la ranura de aluminio de cualquier perfil. Equipado con un rodamiento de bolas que facilita la instalación de la tuerca en T en perfiles de aluminio verticales. Las tuercas en T facilitan la instalación de ángulos y accesorios en los perfiles con una fijación fiable y sencilla.

Especificaciones


Familia de productos	Sistema estructural RS
Sistema del producto	40
Tipo de elemento estructural	Elemento de fijación y conexión
Tipo de conector	Tuerca de ranura en T.
Material	Acero
Aplicaciones	Se utiliza principalmente para accesorios o conexiones de otros perfiles.

Especificaciones mecánicas

Se ajusta al tamaño de ranura	8 mm
Tamaño de rosca	M6
Longitud	22mm
Encaja en perfil de montante	40mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	EN61340
-------------------------------------	---------



For Profile 40, groove size 8 system ONLY

RS Article no.	Product Description	Compatible with groove size	Product system	Structural element type
7675645	Roll-in T-slot 8, M4, spring, steel	8	40	Fixing & Connection element
7675642	Roll-in T-slot 8, M5, spring, steel	8	40	Fixing & Connection element
7675654	Roll-in T-slot 8, M6, spring, steel	8	40	Fixing & Connection element
7675667	Roll-in T-slot 8, M8, spring, steel	8	40	Fixing & Connection element
7675648	Roll-in T-slot 8, M4, spring, stainless	8	40	Fixing & Connection element
7675651	Roll-in T-slot 8, M5, spring, stainless	8	40	Fixing & Connection element
7675658	Roll-in T-slot 8, M6, spring, stainless	8	40	Fixing & Connection element
7675660	Roll-in T-slot 8, M8, spring, stainless	8	40	Fixing & Connection element