



PS2

➔ Panoplie de sauvetage avec support mural - Versions BT, 25KV ou 36 KV, et Modules de rangement

► NORMES PRODUIT

Bottes TST : EN ISO 20345 : 2011 / marquage SB PE SRC + ST EDF / HTA 70B Ind. E + ASTM F 1116-14a
Gants isolants : CEI 60900
Perche isolante : CEI 60855-1

► UTILISATION

Kit nécessaire et accessible rapidement pour intervention de sauvetage en cas d'incident sur ou à proximité d'une installation électrique Basse Tension ou Moyenne Tension. Utilisation en intérieur ou extérieur.

Chacun des 2 modules de rangement (ou coffret) peut être vendu vide, avec ou sans clayette pour constituer un rayonnage, sans composant, pour venir y accueillir d'autres produits, et les protéger des agressions extérieures.

► LES PLUS

- Module principal (Grand Modèle), déjà équipé avec le matériel et les Equipements de Protection Individuelle pour intervention en cas de sauvetage face au risque électrique,
- **Porte transparente, résistante aux UV, permet de visualiser facilement la présence de tous les composants de l'extérieur,**
- Module (Petit Modèle) de rangement complémentaire, avec mêmes propriétés,
- **Rangement et protection des composants,** de la poussières et des embruns ou éclaboussures pour utilisation en extérieur, et résistance aux intempéries,
- Kit de fixation murale inclus,
- **Grande modularité, et possibilité d'adaptation selon les besoins,**
- Intégration des instructions de sauvetage,





► CARACTERISTIQUES et BENEFICES A L'UTILISATION

- Grand Module avec insert pour fixation des composants selon versions ci-dessous, ou avec 1 à 3 clayettes pour constituer un rangement, et/ou Petit Module distinct ou complémentaire,
- Coffrets avec couvercle transparent et étanche (IP54),
- Poignée très fonctionnelle et ergonomique, permettant de **garder le coffret fermé, et pouvant recevoir un scellé**,
- Dimensions GM : 790 x 790 x 291 mm
- Petit Module avec possibilité d'aménagement avec une clayette. Possibilité de stocker un jeu de fusibles à l'horizontal.
- Dimensions PM : 790 x 400 x 291 mm

► GAMME et SOLUTIONS DISPONIBLES –

Autre composition ou combinaison de plusieurs modules sur demande

| Référence | Descriptif | Dimensions | Poids |
|-----------|--|--------------------|-------|
| PS2-BT | Module principal avec équipement pour utilisation basse Tension | 790 x 790 x 280 mm | NC |
| PS2-25KV | Module principal avec équipement pour utilisation jusqu'à 25KV | 790 x 790 x 280 mm | NC |
| PS2-36KV | Module principal avec équipement pour utilisation jusqu'à 36KV | 790 x 790 x 280 mm | NC |
| PS2-PM | Petit module, livré sans composant, et sans clayette (Possibilité pour 1 clayette) | 790 x 400 x 280 mm | NC |
| PS2-GM | Grand module vide, livré sans composant, et sans clayette (Possibilité pour 3 clayettes) | 790 x 790 x 280 mm | NC |
| PS2-CLAY | Clayette seule | NC | NC |



▶ EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

Autres composition ou combinaison de plusieurs modules sur demande

Grand Module



Petit Module



Exemples de compositions



Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis



815B, chemin de Razas - 26780 Malataverne - France
+33 (0)4 75 90 58 00 - www.sf-electric.com





► COMPOSITION selon les versions proposées

| Référence | Descriptif | Quantité | Version BT | Version 25KV | Version 36KV |
|-----------------|--|----------|------------|--------------|--------------|
| TB19-45 | Bottes TST- Pointure 45 | 1 paire | X | X | X |
| GLB-0-10 | Gants isolants Classe 0 – Taille 10 | 1 paire | X | | |
| GLB-3-10 | Gants isolants Classe 3 – Taille 10 | 1 paire | | X | |
| GLB-4-10 | Gants isolants Classe 4 – Taille 10 | 1 paire | | | X |
| TS10 | Pochette de protection pour gants isolants | 1 unité | X | X | X |
| TS10T | Flacon de talc | 1 unité | X | X | X |
| UNITAG | Détecteur de Tension sans contact | 1 unité | X | X | X |
| PPOLVES/2 | Perche isolante télescopique | 1 unité | X | X | X |
| CSVES | Crochet de sauvetage pour PPOLVES2 | 1 unité | X | X | X |
| TTCL0 0,6X1M | Tapis isolant Classe 0 - 0,6x1m | 1 unité | X | | |
| TT015M36KV | Tabouret isolant 36KV | 1 unité | | X | X |
| S174JN | Ruban adhésif de délimitation | 1 unité | X | X | X |
| AF1-PS2--- | Affiche adhésive sur porte, pour identification de la version, de la marque, et Notice d'utilisation | 1 unité | X | X | X |

*NB : Nous consulter pour version avec Surbottes isolantes.
Autre composition ou combinaison de plusieurs modules sur demande.*