

# PSB 6/5/6 - 测试插头插片

0205290

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0205290>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头插片，位数: 1，颜色: 银色



## 优势

- 测试插座PSB ...用于建立可靠的连接
- 通过PSB 6/5/6使用直径为4 mm的测试插头
- 所有的测试插座都用螺钉拧接至桥接井

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 0205290          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BE1Z3X           |
| 产品关键代码     | BE1Z3X           |
| 目录页面       | 页码590 (C-1-2019) |
| GTIN       | 4017918098964    |
| 单件重量（含包装）  | 2.8 g            |
| 单件重量（不含包装） | 2.48 g           |
| 原产地        | PL               |

# PSB 6/5/6 - 测试插头插片

0205290

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0205290>



## 技术数据


### 产品属性

|      |      |
|------|------|
| 产品类型 | 测试插座 |
| 位数   | 1    |

### 连接数据

|      |       |
|------|-------|
| 连接方式 | 直插式连接 |
|------|-------|

### 尺寸

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图  |  |
| 宽度   | 6 mm                                                                               |
| 高度   | 6 mm                                                                               |
| 引脚直径 | 4.1 mm                                                                             |

### 材料规格

|       |      |
|-------|------|
| 颜色    | 银色   |
| 接触件材料 | 镀银黄铜 |

### 环境和真实条件

|          |                  |
|----------|------------------|
| 环境条件     |                  |
| 环境温度（运行） | -40 °C ... 80 °C |


# PSB 6/5/6 - 测试插头插片

0205290

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0205290>



## 图纸



# PSB 6/5/6 - 测试插头插片

0205290

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0205290>



## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-12.0 | 27440313 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PSB 6/5/6 - 测试插头插片

0205290  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0205290>



## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)