

## USB-C multiport adapter voor laptops - 4K HDMI of VGA - GbE -USB 3.0

Product ID: DKT30CHV



Deze USB-C™ multiport adapter voor laptops verandert de manier waarop u werkt als u onderweg bent. U kunt hiermee een werkstation maken als u op reis bent en het is een van de eerste multiport adapters met een geïntegreerde USB Type-C™ hostverbinding. Nu kunt u een permanent of tijdelijk werkstation maken bijna overal waar u heen gaat.

Het is een veelzijdige en draagbare manier om extra apparaten aan te sluiten op uw laptop met een beperkt aantal poorten (bijvoorbeeld uw Dell™ Precision, Dell XPS, Samsung Galaxy TabPro S™ of Google Chromebook™) via de volgende generatie USB-C poort; perfect dus voor mobiel werken.



### **Profiteer van de USB-C poort van uw laptop**

Deze multiport adapter fungeert als een geïntegreerde en gebruiksvriendelijke USB Type-C connector. Om volledig te profiteren van USB-C en DP Alt Mode, converteert de adapter de video- en datamogelijkheden van de USB-C poort van uw laptop in vier individuele poorten. U kunt geld besparen en de adapter met uw bestaande randapparaten gebruiken, en met de geïntegreerde kabel, hoeft u ook geen aparte hostkabel mee te nemen.

De USB-C connector van de adapter is klein en omkeerbaar, waardoor u uw laptop sneller en gemakkelijker kunt aansluiten. Nu kunt u meer tijd besteden aan werken en minder tijd aan het configureren van uw werkstation. U kunt de connector met ongeacht welke kant omhoog aansluiten, met minder risico van beschadiging van uw laptoppoort. En omdat het USB-C gebruikt, is de adapter compatibel met de Thunderbolt™ 3 datapoort, zodat u hem op uw voor Thunderbolt 3 geschikte laptop kunt aansluiten.

Met een reeks handige functies is de reisadapter ideaal voor snelle installatie in conferentie- en vergaderruimtes.



### **Met busvoeding, voor betere mobiliteit en minder frustratie**

Voor maximale mobiliteit combineert de combo-adapter meerdere poorten in één lichtgewicht behuizing. Omdat de poorten worden gecombineerd tot één comfortabele reisadapter, kunt u uw andere, slechts voor één functie bedoelde adapters thuis of op kantoor laten.

En omdat de adapter via de bus wordt gevoed, hoeft u geen aparte, grote voedingsadapter mee te nemen. Met USB-voeding kunt u lichter, efficiënter, en met minder problemen reizen.



### **Alle poorten die u nodig hebt, inclusief 4K Ultra HD**

Deze veelzijdige USB-C multiport adapter voor laptops maakt het gemakkelijk om een mobiel werkstation te creëren wanneer u die het meest nodig hebt. De adapter is voorzien van HDMI® (met audio) en VGA poorten, zodat u gemakkelijk een 4K HDMI- of een standard-definition VGA-scherm kunt aansluiten. De adapter is een eenvoudige manier om een extern beeldscherm of een projector op uw laptop aan te sluiten.

Snelle en eenvoudige installatie met native ondersteuning van de meeste besturingssystemen. Bovendien heeft de adapter een gigabit Ethernet poort en een extra USB 3.0 poort (USB 3.0 is ook bekend als USB 3.1 Gen 1), zodat u toegang hebt tot een vast netwerk of een extra USB-randapparaat op uw laptop kunt aansluiten.

De DKT30CHV wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**NB:**

- Bij MacBook hostsystemen met macOS 10.12 is versie 10.12.6 of hoger vereist ter ondersteuning van dit product.
- Uw met USB-C uitgeruste laptop moet video (DP alt mode) ondersteunen om deze adapter te kunnen gebruiken. De adapter ondersteunt geen USB Power Delivery.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Benut de USB-C poort van uw laptop of Ultrabook™ om uw connectiviteit naar andere interfaces uit te breiden zoals HDMI en gigabit Ethernet
- Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia content thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes en klaslokalen
- Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern beeldscherm als u op reis bent
- Sluit uw laptop aan op vast gigabit internet, op plaatsen waar Wi-Fi® niet beschikbaar is

### Features

- Breid de connectiviteit van uw MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS of andere met USB-C uitgevoerde laptop uit
- 4-in-1 multiport adapter biedt 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI of VGA video output, een USB 3.0 poort en een gigabit Ethernet poort
- Slanke, compacte en duurzame behuizing voor mobiliteit
- Met een extra USB 3.0 Type-A poort kunt u uw bestaande USB-apparaten aansluiten (neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten)
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Gigabit Ethernet RJ45 poort ondersteunt Wake-on-LAN (WOL), jumbo frames, VLAN Tagging en Energy-Efficient Ethernet
- Gemakkelijke installatie met native ondersteuning van de meeste Windows®- en Mac-besturingssystemen (werkt ook met Google Chrome OS™)

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years	
	4K ondersteuning	Ja	
	Bus type	USB-C	
	Chipsetcode	Cypress - CYPD2122 Cypress - CYUSB3314 STMicroelectronics - STDP2650 Chrontel - CH7517 ASIX - AX88179	
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1	
	Ondersteunde schermen	1	
	Snellaadpoort(en)	Nee	
<b>Prestaties</b>	Auto MDIX	Ja	
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps	
	Full duplex ondersteuning	Ja	
	Maximale analoge resoluties	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)	
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI) Lagere resoluties worden ook ondersteund.	
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)	
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
	UASP ondersteuning	Ja	
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk	
	<b>Software</b>	Besturingssystemen	
		Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 tot 10.14 Chrome OS™	
	<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	Bij MacBook hostsystemen met macOS 10.12 is versie 10.12.6 of hoger vereist ter ondersteuning van dit product.  Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg ervoor dat de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunt.

Slechts één video-uitgangspoort kan tegelijkertijd worden gebruikt (HDMI of VGA). Als twee beeldschermen zijn aangesloten, heeft de HDMI-poort prioriteit.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).

System- en kabelvereisten

<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	2.1 in [54 mm]
	Gewicht product	2.5 oz [72 g]
	Hoogte product	0.7 in [17 mm]
	Kabellengte	4.1 in [105 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	4.5 in [114 mm]
	Type behuizing	Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	5.3 oz [149 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - USB-C multiport adapter voor laptops
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.