

**Einbaubuchsen
ID/B6S**

ohne Arretierung, mit Gewindeanschluss

Einbaubuchsen vom Typ ID/B6S sind isolierte Buchsen für den Einbau in Gehäuse und Frontplatten.

Diese Buchsen eignen sich für die Kontaktierung mit federnden Steckern KST6N/...F (siehe Seite 30).

Der interne Anschluss erfolgt über Gewinde M6 mit Muttern und Scheiben zum Anschluss von Leitungen mit Kabelschuhen.

ID/B6S




**Flush-mounting sockets
ID/B6S**

without snap-in lock, with threaded stud

Model ID/B6S flush-mounting sockets are insulated sockets designed for flush mounting in housings and panels.

These sockets are designed to mate with spring-loaded plug KST6N/...F (see page 30).

Internal connection with M6 threaded stud with nuts and washers suitable for connecting conductors with cable lug.



**Douilles à encastrer
ID/B6S**

sans verrouillage, avec embout fileté



Les douilles à encastrer du type ID/B6S sont des connecteurs isolés pour le montage dans des boîtiers et sur des panneaux.

Ces douilles se connectent aux broches élastiques KST6N/...F (voir page 30).

Le raccordement du conducteur équipé d'une cosse se fait sur un embout fileté M6 à l'aide d'écrous et de rondelles.

Nr. No. No.	Typ Type	Bestell Nr. Order No. No. de Cde	Farben* Colours* Couleurs*	Bezeichnung	Description	Désignation	Lieferform Delivered Livré
	ID/B6S	14.0000-*	20 – 29	Einbaubuchse	Flush-mounting socket	Douille à encastrer	1)
				Einzelteile	Individual parts	Pièces détachées	
1	FR6-ID/B6S	14.5046-*		Farbring	Colour ring	Bague de couleur	
2	B6S			Buchse, PPO, CuZn, Ag	Socket, PPO, CuZn, Ag	Douille, PPO, CuZn, Ag	
3	MUE/12x1	08.0230		Mutter, CuZn, Ni	Nut, CuZn, Ni	Ecrou, CuZn, Ni	
4	MU0,8D/M6	08.0104		Mutter, CuZn, Ag	Nut, CuZn, Ag	Ecrou, CuZn, Ag	
5	U/M6	08.0304		U-Scheibe, CuZn, Ag	Washer, CuZn, Ag	Rondelle, CuZn, Ag	
8	F/M6	08.0704		Fächerscheibe	Serrated lock washer	Rondelle éventail	

**Bohrplan
Drilling plan
Plan de perçage**



	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	grün-gelb green-yellow vert-jaune	schwarz black noir	rot red rouge	blau blue bleu	gelb yellow jaune	grün green vert	violett violet violet	braun brown brun	grau grey gris	weiss white blanc