

CARACTERÍSTICAS

- Tuercas de bloqueo para aplicaciones de altas prestaciones
- Encastres de nylon reforzado con fibra de vidrio
- A DIN985
- Acero inoxidable de grado A4

RS Pro, M6, tuerca de bloqueo de encastrado de nylon simple

RS Código RS: 767-826



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por

Descripción del

De la Marca de confianza RS Pro, estas contratuercas contienen un encastre de nylon para una fijación segura. Están diseñados para permanecer seguros a pesar de las condiciones de vibración severa. La tuerca está fabricada de acero inoxidable A2 con un chapado de zinc brillante, para mayor durabilidad y resistencia ambiental durante un largo período de uso. Al tener un grado de A4, es incluso adecuado para su uso en entornos exigentes.

Hay varios tamaños métricos disponibles:

- [521-917](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M3
- [521-923](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M4
- [521-939](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M5
- [521-951](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M8
- [521-967](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M10
- [521-973](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M12
- [275-692](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M16
- [275-709](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M20

Especificaciones

| | |
|------------------------|--|
| Tamaño de rosca | M5 |
| Tipo | Encastre de nylon |
| Material | Acero inoxidable |
| Acabado | Sencillo |
| Grado | A4 |
| Aplicaciones | Electrodomésticos como lavadoras y secadoras, maquinaria industrial, industria de automoción |

Especificaciones mecánicas

| | |
|---------------------------------|----------|
| Tipo de acero inoxidable | A4 316 |
| Especificación | DIN 7985 |

Aprobaciones

| | |
|------------------------------|------|
| Cumplimiento/Certificaciones | RoHS |
|------------------------------|------|



| RS Stock No. | Thread Size |
|--------------|-------------|
| 275692 | M16 |
| 275709 | M20 |
| 521917 | M3 |
| 521923 | M4 |
| 521939 | M5 |
| 521945 | M6 |
| 521951 | M8 |
| 521967 | M10 |
| 521973 | M12 |
| 767804 | M3 |
| 767810 | M4 |
| 767826 | M5 |
| 767832 | M6 |
| 767848 | M8 |
| 767854 | M10 |
| 2484539 | M12 |
| 521939 | M5 |