

771 Nitrile



Baumwollpolyestergewebe Nitrilbeschichtung

BESCHREIBUNG

- Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
- Wellenkante
- Komplett angeraute Oberfläche
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Anatomische Form
- Geschnitten und genäht



VORTEILE

- Flexibler und robuster Handschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht und eine gute Reißfestigkeit aufweist
- Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Verbesserte Hygiene
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Schutz des Unterarms

BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Griffsicherheit

Schutz gegen Chemikalien

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Chemikalie

Petrochemie

LIEFERBARE GRÖßEN

8/M • 9/L • 10/XL

LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend)

300-320

VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton

10/120

FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Gelb

STÄRKE

in mm

0,80

VERWENDUNGSHINWEISE

- Ohne vorherige Prüfung nicht mit anderen als den getesteten Chemikalien verwenden.
- Die angegebene Leistungsstufe für die Undurchlässigkeit (EN374-3) gibt nicht das tatsächliche Schutzniveau am Arbeitsplatz wieder, da die Leistung von weiteren Faktoren beeinflusst werden kann.
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Die Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser abspülen, bei Bedarf ein neutrales Waschmittel dazugeben.

89/686/CEE
Cat.III



0120



4111

ABRIEB
0 1 2 3 4

WEITERREIßKRAFT
0 1 2 3 4

SCHNITT
0 1 2 3 4 5

DURCHSTICHKRAFT
0 1 2 3 4

EN 374-2 - 2003



EN 374-3 - 2003



JKL

A - METHANOL
0 1 2 3 4 5 6

K - ÄTZNATRON 40%
0 1 2 3 4 5 6

J - N-HEPTAN
0 1 2 3 4 5 6

L - SCHWEFELSAURE 96%
0 1 2 3 4 5 6

EC-Konformitätserklärung
ausgestellt von der benannten Stelle
0120

SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Vereinigtes Königreich

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

[Datum der Aktualisierung 13/10/11]

SHOWA 

Das Optimum an Komfort und Feingefühl