

# Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XACB - tête capuchonnée  
pour bouton-poussoir - vert - 16mm,  
-25..+70°C

XACB9213

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme de produit	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur
Nom de composant	XACB
Marquage	Non marqué
Info supplémentaire de l'unité de commande	Capuchonné
Course d'actionnement	16 mm
Couleur de la capsule	Vert
Compatibilité produit	XESD1291 XESD1281 XESD1181 XESD1191
Vente par quantité indivisible	10

## Batteries & durée de fonctionnement

Poids du produit	0,005 kg
------------------	----------

## Environnement

Normes	CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 158 CEI 60947-5-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to CEI 60068-2-75
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn se conformer à CEI 60068-2-32
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe B se conformer à CEI 61326-1
Degré de protection IP	IP66 conforming to CEI 60536
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	4,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm

Poids de l'emballage 1	7,0 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,0 cm
Largeur de l'emballage 2	4,0 cm
Longueur de l'emballage 2	8,0 cm
Poids de l'emballage 2	72,0 g

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Reprise	No
---------	----