

Produkt Datenblatt pheos E-S und pheos E-S-WR



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">• Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helm kapseln und Helmlampen für die Verwendung in Elektrikerbereichen• seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz• Helmschale vollständig geschlossen• konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex pheos E-S)• Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex pheos E-S-WR)• gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben• Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort• Schutz gegen Störlichtbogen: Im RWE-Eurotestcenter mit folgende Parameter geprüft: 7kA, 3-polig, 1sek. Brenndauer (pheos E-S-WR)
Material	PE
Gewicht	pheos E-S: 350 g pheos E-S-WR: 400 g
Norm	EN 397 mit Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) u. „Molten Metal“ (Metallspritzer) EN 50365 (1.000 V AC) Erfüllung der Anforderungen für ANSI / ISEA, Typ I, Klasse E (20 kV)
Größe	pheos E-S: 51-61 cm pheos E-S-WR: 52-61 cm
Verpackungseinheit	uvex pheos E-S: 25 Stück uvex pheos E-S-WR: 5 Stück

uvex pheos E-S mit konventioneller Innenausstattung

Artikelnummer	Ausführung	Farbe
9770.021	uvex pheos E-S, kurzer Schirm	Weiß
9770.121	uvex pheos E-S, kurzer Schirm	Gelb
9770.221	uvex pheos E-S, kurzer Schirm	Orange
9770.321	uvex pheos E-S, kurzer Schirm	Rot
9770.521	uvex pheos E-S, kurzer Schirm	Blau

uvex pheos E-S-WR mit Drehradsystem

Artikelnummer	Ausführung	Farbe
9770.031	uvex pheos E-S-WR, kurzer Schirm	Weiß
9770.131	uvex pheos E-S-WR, kurzer Schirm	Gelb
9770.231	uvex pheos E-S-WR, kurzer Schirm	Orange
9770.331	uvex pheos E-S-WR, kurzer Schirm	Rot
9770.431	uvex pheos E-S-WR, kurzer Schirm	Grün
9770.531	uvex pheos E-S-WR, kurzer Schirm	Blau
9770.832	uvex pheos E-S-WR, kurzer Schirm	Dunkelgrau
9770.931	uvex pheos E-S-WR, kurzer Schirm	Schwarz

uvex pheos E-S-WR mit Drehradsystem VE: 25 Stück

Artikelnummer	Ausführung	Farbe
9770.037	uvex pheos E-S-WR, kurzer Schirm	Weiß
9770.134	uvex pheos E-S-WR, kurzer Schirm	Gelb

Zubehör

Artikelnummer	Ausführung
9760.000	Innenausstattung pheos E-S
9760.012	Innenausstattung pheos E-S-WR
9760.009	Schweißband schwarz, PU-Leder
9760.005	Schweißband beige, Kunstleder
9790.021	Gabelkinnriemen
9790.023	Stiftehalter
9790.022	Vollsichtbrillenclip
9790.065	Winterhaube, hi-viz gelb
9790.068	Winterhaube, hi-viz orange
9790.066	Balaclava, schwarz
9790.010	Wintermütze, gestrickt (WIN)
9790.012	Wintermütze, gestrickt (Alaska)
9790.015	Wintermütze, Größe S-M
9790.016	Wintermütze, Größe L-XL
9790.077	Verschlussstopfen-Set
9790.075	Nackenschutz, orange
9790.076	Nackenschutz, gelb
9790.006	Papiermützen

Für die Kombination des Elektrikerhelmes mit Helmlampen muss eine individuelle Gefährdungsbeurteilung stattfinden. Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Fall keine Helmlampen empfehlen können!