

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Fix - Clip à clou - conduit Ø18-22mm - clou Ø2,5-L45mm - gris

2060028

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gamme                         | Thorsman                   |
| Gamme de produit              | Thorsman                   |
| Type de produit ou équipement | Clip de fixation de clou   |
| Nom de l'appareil             | TC                         |
| Application de l'appareil     | Installation de câble rond |
| Type de câble                 | Câble rond 18...22 mm      |
| Type d'installation           | Intérieure                 |
| Équipement fournis            | Clou                       |
| Diamètre du clou              | 2,5 mm                     |
| Longueur                      | 45 mm                      |
| Profondeur d'encastrement     | 25 mm                      |

### Complémentaires

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nuance de la couleur                           | Gris clair (NCS 2502-Y)                                      |
| Matière                                        | Clip: PP (polypropylène)<br>Clou: électrozingué acier trempé |
| Catégorie de corrosivité atmosphérique         | C2                                                           |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40...80 °C                                                  |
| Teinte de couleur principale                   | Gris clair                                                   |
| Nuance de la couleur                           | Gris clair (NCS 2502-Y)                                      |

### Environnement

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Caractéristique d'environnement | Résistant aux chocs<br>Résistant aux UV |
| Quantité par lot                | Lot de 50                               |
| Poids du produit                | 0,00352 kg                              |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1  | 1,800 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 0,250 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,500 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg)      | 4,000 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 13,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 7,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 226,000 g |
| Type d'emballage 3             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 500       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 13,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 19,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 36,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 2,120 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

| 📦 Matières et Substances      |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

### Use Longer

| 🕒 Prolongation de vie |     |
|-----------------------|-----|
| Réparation            | Non |

### Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité    | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                  | Oui                                                  |