

CRIMPSET 6 - Werkzeug-Set

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202072>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sortimentkasten, aus Metall, bestückt mit Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, je 500 Stck. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 Stck. AI 2,5-8 BU, 200 Stck. AI 4-10 GY, 100 Stck. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6

Produktbeschreibung

Werkzeug-Set, bestückt

Ihre Vorteile

- Aus dem umfassenden Angebot professioneller Werkzeuge haben wir für Sie attraktive Werkzeugsets zusammengestellt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1202072
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3511
GTIN	4017918017699
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.606,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.606,8 g
Zolltarifnummer	82060000
Ursprungsland	SE

CRIMPSET 6 - Werkzeug-Set

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202072>



Set besteht aus

AI 0,25- 6 YE - Aderendhülse

3203024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3203024>

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 6 mm, Hülsenlänge: 10,5 mm, Farbe: gelb



AI 0,34- 6 TQ - Aderendhülse

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3203053>

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 6 mm, Hülsenlänge: 10,5 mm, Farbe: türkis



CRIMPSET 6 - Werkzeug-Set



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202072>

AI 0,5 - 8 WH - Aderendhülse

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200014>

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: weiß



AI 0,75- 8 GY - Aderendhülse

3200519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200519>

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: grau



CRIMPSET 6 - Werkzeug-Set



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202072>

AI 1 - 8 RD - Aderendhülse

3200030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200030>

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: rot



AI 1,5 - 8 BK - Aderendhülse

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200043>

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: schwarz



CRIMPSET 6 - Werkzeug-Set

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202072>



AI 2,5 - 8 BU - Aderendhülse

3200522

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200522>

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: blau



AI 4 -10 GY - Aderendhülse

3200535

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200535>

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 10 mm, Hülsenlänge: 17 mm, Farbe: grau



CRIMPSET 6 - Werkzeug-Set



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202072>

AI 6 -12 YE - Aderendhülse

3200548

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200548>

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 12 mm, Hülsenlänge: 20 mm, Farbe: gelb



QUICK WIREFOX 6 - Abisolierzange

1204384

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204384>

Abisolierzange für PVC-isolierte Leitungen, Abisolierbereich: 0,08 bis 6 mm²,
Drahtschneiden bis 6 mm² flexibel bzw. 4 mm² starr



CRIMPSET 6 - Werkzeug-Set

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202072>



CRIMPFOX DUO 10 - Presszange

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1031721>



Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen,
Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F,
Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², für TWIN Aderendhülsen
bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk,
seitliche und frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, Gewicht 305 g,
schwarz/grün

CRIMPSET 6 - Werkzeug-Set

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202072>



Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Werkzeug-Set
Verpressung	Trapez-Crimp

Maße

Breite	357 mm
Höhe	48 mm
Länge	206 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material Basiselement	Metall

CRIMPSET 6 - Werkzeug-Set

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202072>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 9.0	EC000524
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CRIMPSET 6 - Werkzeug-Set

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202072>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de