

MCR-TTL-RS232-E - 适配器电缆

2814388

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2814388>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

软件适配电缆 (立体声插头/ D-SUB 25针)，1.2m长，用于对MCR-T...，MCR-S...和MCR-f...模块编程



优势

- 软件适配电缆

商业数据

订货号	2814388
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CK4A1Z
产品关键代码	CK4A1Z
目录页面	页码239 (C-5-2019)
GTIN	4017918148539
单件重量（含包装）	67.6 g
单件重量（不含包装）	64.9 g
原产地	DE

MCR-TTL-RS232-E - 适配器电缆



2814388

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2814388>

技术数据

产品属性

产品类型	编程适配器
------	-------

连接数据

至设备

连接方式	立体声插头
------	-------

至计算机 (RS-232)

连接方式	D-SUB插座
位数	25

电缆/电线

电缆长度	1.2 m
------	-------

MCR-TTL-RS232-E - 适配器电缆



2814388

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2814388>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

MCR-TTL-RS232-E - 适配器电缆



2814388

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2814388>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	ca52da00-32e0-4c47-a37b-06502287f723

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn