

# Fiche Technique

## RS Pro

RS Stock No: 2041761

Code douane : 4016999790



SCUP25

Réf VISO	RS Stock No	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
SAFETY25		500	600	20	7
SCUP25		300	600	5-20	4

- **Fabriqué en** : caoutchouc vierge vulcanisé
- **Coloris** : noir

### Caractéristiques :

- Embout pour coussin ralentisseur voie privée référence SAFETY25
- Hauteur spéciale entrepôt
- Résistance 10 tonnes
- 4 fixations béton ou asphalte en option
- Résiste aux graisses, bases, acides
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures
- Températures d'utilisation -40/+60°C



SAFETY25



SPIKES



FIX4SB

# Datasheet

## RS Pro

RS Stock No:

Customs : 4016999790



SCUP25

Réf VISO	RS Stock No	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
SAFETY25		500	600	20	7
SCUP25		300	600	5-20	4

- **Made of:** vulcanized virgin rubber
- **Colors:** black

### Specifications :

- End part for speed bump SAFETY25
- Made for warehouse
- Up to 10 tons
- 4 concrete or asphalt fixations as option
- Resistant to grease, bases and acids
- Avoid over long contact with hydrocarbons
- Can be used between -40/+60°C



SAFETY25



SPIKES



FIX4SB



ESPAÑOL

## Ficha tecnica

# RS Pro

RS Stock No:

Aduanas: 4016999790



SCUP25

Réf VISO	RS Stock No	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
SAFETY25		500	600	20	7
SCUP25		300	600	5-20	4

- **Hecho en** : caucho virgen vulcanizado
- **Colores** : negro

### Características :

- Tapa final para cojín retardador referencia de carretera privada SAFETY25
- Altura especial del almacén
- Resistencia 10 toneladas
- 4 sujetadores opcionales de hormigón o asfalto
- Resiste grasas, bases, ácidos.
- Evitar el contacto prolongado con hidrocarburos.
- Temperaturas de funcionamiento -40 / + 60 ° C



SAFETY25



SPIKES



FIX4SB

Scheda tecnica

**RS Pro**

RS Stock No:

Codice doganale : 4016999790



SCUP25

Réf VISO	RS Stock No	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
SAFETY25		500	600	20	7
SCUP25		300	600	5-20	4

- Fatto di :
- Colore :

**Caratteristica :**



SAFETY25



SPIKES



FIX4SB



DEUTSCH

Typenblatt

# RS Pro

Zoll : 4016999790

RS Stock No:



SCUP25

Réf VISO	RS Stock No	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
SAFETY25		500	600	20	7
SCUP25		300	600	5-20	4

- Hergestellt aus:
- Farben:

### Merkmale :



SAFETY25



SPIKES



FIX4SB