Produktdatenblatt

Spezifikationen



P6 4GB Arbeitsspeicher DDR4-2400 260-pin SO-DIMM

HMIYP6DM4

EAN Code: 3606481923462

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony P6
Produkt- oder Komponententyp	Speichererweiterung
Zubehör / Teilekategorie	Adapterzubehör
Zubehör / Zielkategorie	Harmony P6

Zusatzmerkmale

Integrierte Verbindungsart	Speicherstick-Steckplatz Steckerbuchse
Speichertyp	4 GB SO-DIMM
Kompatible Produktfamilie	Harmony P6

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10…90 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	11,0 cm
VPE 1 Länge	14,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	100,0 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)**
SCIP-Nummer	**Df644fea-f5fa-4b8a-a06e-76d7dac05fe5**
REACh-Verordnung	**REACh-Deklaration**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Product contains halogen above thresholds**
PVC-frei	**Nein**
Silikonfrei	**Nein**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**