

Componentes de carcasa para electrónica - UMK-SE 11,25-1 - 2970442

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)


Elemento lateral, 11,25 mm de ancho, sin ranura para índices



Sus ventajas

- ✓ Los módulos pueden señalizarse por medio de las ranuras de rotulación en el elemento lateral, o mediante el índice de identificación de aparatos PMB de Phoenix Contact, que se inserta en un taladro (4 mm Ø) de la placa de circuito impreso
- ✓ Rápido ensamblaje mediante el sistema de montaje modular. El sólido ensamblaje de los elementos individuales garantiza una fuerte unión.
- ✓ Múltiples posibilidades para la conexión de conductores externa
- ✓ Mediante el pie universal se encajan los módulos sobre los carriles simétricos EN usuales
- ✓ Con la brida de sujeción puede efectuarse un montaje directo de los módulos en pared

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	50 pcs
Cantidad de pedido mínima	50 pcs
EAN	 4 017918 087722
EAN	4017918087722
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,574 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	Polonia
Clave de venta	ACHDCA

Datos técnicos

Generalidades

Tipo de carcasa	Soporte
Material carcasa	Poliamida
Color (RAL)	verde

Medidas

Profundidad	77 mm
-------------	-------

Componentes de carcasa para electrónica - UMK-SE 11,25-1 - 2970442

Datos técnicos

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V2
--------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / EAC

Componentes de carcasa para electrónica - UMK-SE 11,25-1 - 2970442

Homologaciones

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

EAC



B.01742
