

Scheda dati

Specifiche

Barra piena H 80X10

LVS04548

Prezzo: 984,00 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Barra collettrice
Nome Prodotto	Sbarre in rame
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
descrizione condotto sbarre	Barra piatta
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

direzione di installazione	Orizzontale, posizione di funzionamento: parte superiore Orizzontale, posizione di funzionamento: sul fondo
installation description	Armadio - larghezza 650 mm Armadio - larghezza 650 + 150 mm Vano cavi - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm
Corrente nominale di impiego [Ie]	1800 A a 35 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	40 kA (1 s) per 2 supporti 65 kA (1 s) per 3 supporti 75 kA (1 s) per 4 supporti
corrente ammessa	1800 A a 35 °C: <= IP31 1600 A a 35 °C: > IP31
Sezione condotto sbarre	80 x 10 mm
lunghezza	2000 mm
Larghezza	80 mm
Profondità	10 mm
Peso Netto	14,72 kg
Colore	Naturale
tipo di connessione condotto sbarre	Senza foro

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,8 cm
Confezione 1: larghezza	14,5 cm
Confezione 1: profondità	210,0 cm
Confezione 1: peso	14,663 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	29,0 cm
Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	614,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Prestazioni contenuto alogeno	Parti di plastica senza alogeni
Senza PVC	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE	<p>Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.</p>

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.