

ZBFM 5 CUS - 扁平式标记条

0825037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825037>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

扁平式标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标签数：120，文本框高度：4.5 mm，文本框宽度：5 mm



商业数据

订货号	0825037
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	BG8113
产品关键代码	BG8113
目录页面	页码63 (C-6-2013)
GTIN	4046356357685
单件重量（含包装）	5.205 g
单件重量（不含包装）	5.205 g
原产地	CN

ZBFM 5 CUS - 扁平式标记条

0825037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825037>



技术数据

产品属性

产品类型	已标记的端子标识
针距	5.2 mm
型号	扁形

标识

标签数	120
每排单独标记数	12

安装

安装类型	卡接到扁平式标记槽
------	-----------

材料规格

颜色	白色
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

尺寸

宽度	5 mm
针距	5.2 mm

文本框

文本框宽度	5 mm
文本框高度	4.5 mm

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

ZBFM 5 CUS - 扁平式标记条


0825037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825037>



图纸

示意图



① 水平
② 垂直

ZBFM 5 CUS - 扁平式标记条

0825037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825037>



分类

ECCLASS

ECCLASS-13.0	27281101
--------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBFM 5 CUS - 扁平式标记条

0825037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825037>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn