

## 特点

- Idpe 地板垫
- 清除触点上的污染
- 不能使用液体清洗或清洁垫子、和 拖把
- 带编号的角形插片、易于拆卸使用过的纸张
- 可带或不带框架使用、采用薄型结构

## 清洁室粘合垫、 1.14m x 660mm x 1.65mm

RS 号: 829-5293



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO 的这些粘合垫由多层清洁膜粘结剂层构成，可截留进入受控环境的鞋子或器件轮子上的泥土或灰尘。撕裂层的编号便于跟踪剩余的数量、以便重新订购。

RS 号: [829-5287.](#), 尺寸 18 英寸 x 45 英寸 - 白色

• RS 号: [829-5281.](#), 尺寸 18 英寸 x 45 英寸 - 蓝色

• RS 号: [829-5290.](#), 尺寸 26 英寸 x 45 英寸 - 白色

• RS 号: [829-5293.](#), 尺寸 26 英寸 x 45 英寸 - 蓝色

• RS 号: [829-5297.](#), 尺寸 36 英寸 x 36 英寸 - 白色

• RS 号: [829-5307.](#), 尺寸 36 英寸 x 36 英寸 - 蓝色

• RS 号: [829-5300.](#), 尺寸 36 英寸 x 45 英寸 - 白色

## 一般规格

使用类型	洁净室
适用于	标准鞋款
颜色	蓝色
符合 en 61340-5-1	否
曲面纹理类型	平滑
材料层数	30
包装	30 张 / 垫、8 张垫 / 盒
剥离粘附力	433g / 25mm (顶层) 1071g / 25mm (底层)
应用	esd 实验室, 处理 esd 敏感设备, 抗静电实验室, esd 洁净室 非常适合维修台式机、笔记本电脑、移动设备和所有其他电子设备、工作台

## 机械规格

尺寸	1.14 米 x 0.66 米
长度	1.14m
宽度	660mm
厚度	1.65mm
厚度 / 板材	0.055 mm + 5%

厚度 / 垫	1.65mm + 5%
--------	-------------

**认证**

合规性 / 认证	CE
----------	----

ITEM	SIZE	QTY	COLOUR
8295287	18"x45"	8x30 Sheets per case	White
8295281	18"x45"	8x30 Sheets per case	Blue
8295290	26"x45"	8x30 Sheets per case	White
8295293	26"x45"	8x30 Sheets per case	Blue
8295297	36"x36"	8x30 Sheets per case	White
8295307	36"x36"	8x30 Sheets per case	Blue
8295300	36"x45"	8x30 Sheets per case	White