

Anciennement connu comme : MICROCHEM® 4000 Apron with Sleeves - Model 215

Tablier de protection complet, doté d'une barrière chimique multicouche pour une protection optimale de l'utilisateur..

- **Protection spécialisée** : Ce tablier de protection complet est doté d'une barrière chimique multicouche au niveau des manches et de coutures soudées et collées par ultrasons, pour une protection personnelle complète qui résiste à divers risques.
- **Défenses supplémentaires** : conçu avec des coutures soudées et collées, ce tablier résistant aux produits chimiques constitue une barrière de protection véritablement robuste.
- **Caractéristiques pratiques** : La fermeture Velcro® au cou du porteur et le lien à la taille permettent aux utilisateurs de trouver un ajustement confortable et sûr, tandis que la double manchette avec une surface intérieure tricotée permet également une protection sûre et ajustée du poignet.



Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Industrie minière
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Énergie
- Secteur de l'après-vente automobile
- Transformation des aliments

Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Assemblage et désassemblage d'équipements

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Barrière multicouche** : Protection contre une série de risques chimiques
- **Coutures soudées et collées** : pour une barrière de protection véritablement robuste
- **Fermeture Velcro® au niveau du cou, attache à la taille** : un ajustement vraiment sûr

Technologie



Diagramme des matériaux





Diagramme des joints



Performance Standards



EN ISO 13688:2013



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Couleur	Vert
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane barrière laminée non tissée multicouche
Référence du produit	Tablier à manches 4000 - Modèle 215
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 14126)
Type de couture	Coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée
Durée limite de stockage	5 years
Référence	G40T215

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Fermeture Velcro au niveau du cou, fermeture par lien au niveau de la taille, doubles manches avec manches intérieures tricotées, coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

