

uvex pheos



- lunette de protection moderne au look tendance avec oculaire duo-sphérique
- sans métal
- taille standard (existe en taille s sous la référence 9192.
- branches souples et antidérapantes (technologie uvex duo composant) évitant les points de pression
- très grand champ de vision
- peut être facilement combinée avec d'autres EPI
- compatible avec le système de lunette intégrée au casque uvex pheos

uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques. **Nanotechnologie** pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Teinte gris solaire 23%

Protection contre l'éblouissement du soleil avec une bonne reconnaissance des couleurs.

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex pheos a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm et contre l'éblouissement dû aux UV.

uvex pheos	
N° d'article	9192.285
Traitement	uvex supravision excellence filtre solaire
Taille	standard
Normes	EN 166, EN 172
Monture	noir, gris W 166 F CE
Écran	PC gris solaire 23% UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE
Poids	30 g
Conditionnement	5



**Protection
sus-orbitale**



**Branches flexibles
et embouts ultra
souples**











**Ventilation
exceptionnelle**



**Système novateur
de fixation des
branches**

Accessoires complémentaires

	Cordon uvex	
	N° d'article	9954.004
	Conditionnement	10
	Bandeau pour uvex pheos et uvex pheos s	
	N° d'article	9958.020
	Conditionnement	10
	Armature pour uvex pheos	
	N° d'article	9192.001
	Conditionnement	20
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25

	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.