

Anreihbare Einzelklemmen mit Befestigungsflanschen

Seitliche Verdrahtung

0,08 – 1,5 mm²

400 V/6 kV/3
18 A

Klemmenbreite 2-Leiterklemme 5 mm
Klemmenbreite 4-Leiterklemme 8 mm

8 – 9 mm

0,08 – 2,5 mm²

500 V/6 kV/3
24 A

Klemmenbreite 2-Leiterklemme 6 mm
Klemmenbreite 4-Leiterklemme 10 mm



8 – 9 mm

0,08 – 2,5 mm²

500 V/6 kV/3
24 A

Klemmenbreite 2-Leiterklemme 6 mm

8 – 9 mm



Farbe	Bestell-Nr.		Stück je	Farbe	Bestell-Nr.		Stück je	Farbe	Bestell-Nr.	Stück je
	2-Leiter	4-Leiter	Verp.-Einh.		2-Leiter	4-Leiter	Verp.-Einh.			Verp.-Einh.
grau	260-301	260-331	300 (6 x 50)	grau	261-301	261-331	200 (4 x 50)	2-Leiter-Klemmen, beidseitig m. Betätigungsdrückern		
lichtgrau	260-303	260-333	300 (6 x 50)	lichtgrau	261-303	261-333	200 (4 x 50)	grau	261-301/341-000	200 (4 x 50)
blau	260-304	260-334	300 (6 x 50)	blau	261-304	261-334	200 (4 x 50)	lichtgrau	261-303/341-000	200 (4 x 50)
orange	260-306	260-336	300 (6 x 50)	orange	261-306	261-336	200 (4 x 50)	blau	261-304/341-000	200 (4 x 50)
grün-gelb	260-307	260-337	300 (6 x 50)	grün-gelb	261-307	261-337	200 (4 x 50)	orange	261-306/341-000	200 (4 x 50)
								grün-gelb	261-307/341-000	200 (4 x 50)



Polzahl	Bestell-Nr.		Stück je	Polzahl	Bestell-Nr.		Stück je	Polzahl	Bestell-Nr.	Stück je
	2-Leiter	4-Leiter	Verp.-Einh.		2-Leiter	4-Leiter	Verp.-Einh.			Verp.-Einh.
Klemmenleisten, grau				Klemmenleisten, grau				Klemmenleisten, grau		
2	260-102	260-202	100	2	261-102	261-202	100	2	261-102/341-000	100
3	260-103	260-203	100	3	261-103	261-203	100	3	261-103/341-000	100
etc. bis				etc. bis				etc. bis		
12	260-112	260-212	25	12	261-112	261-212	25	12	261-112/341-000	25



Diese 10 DA- und 20 DA-Klemmenleisten eignen sich optimal für die häufigsten Verdrahtungsaufgaben in Signal-, Melde- und Fernsprechanlagen.

Diese Klemmenleisten passen sowohl in die bekannten Anschlusskästen für Fernsprechanlagen als auch in Unterpütz-Verbindungskästen, z. B. mit den Abmessungen 150 x 150 x 65 mm bzw. 235 x 205 x 65 mm.

Bei Bedarf können die Klemmenleisten mit den oben angebotenen Einzelklemmen erweitert werden.

	Bestell-Nr.	Stück je
Klemmenleisten		Verp.-Einh.
für 10 DA	260-410	20
für 20 DA	260-420	10