







Caravan- und Starkstrom(CEE)-Steckvorrichtungen

Caravan- and power current connectors

Artikelbezeichnung <i>Article description</i>			Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>	
	CEE-Kompaktverteiler Eingang: CEE-Stecker Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 2 x Schutzkontakt-Steckdosen Leitung: H 07RN-F 5G1,5 mm ² , 1,5 m Spritzwasserschutz IP 44 CEE-compact distributor <i>input: CEE-plug</i> <i>output: 1 x CEE-outlet</i> <i>2 x grounding-type-outlets</i> <i>cabl e: H 07RN-F 5G1.5 mm², 1.5 m splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1292.0500.7	4008224472258	1
	CEE-Kompaktverteiler Eingang: CEE-Stecker Ausgang: 3 x CEE-Steckdosen CEE-compact distributor <i>input: CEE-plug</i> <i>output: 3 x CEE-outlets</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1292.0600.8	4008224472265	1
	CEE-Kunststoff-Mobilverteiler mit Tragegriff Eingang: CEE-Stecker Ausgang: 2 x CEE-Steckdosen 4 x Schutzkontakt-Steckdosen Leitung: H 07 RN-F 5G2,5 mm ² , 2 m Spritzwasserschutz IP 44 CEE-plastic mobile distributor with carrying handle <i>input: CEE-plug</i> <i>output: 2 x CEE-outlets</i> <i>4 x grounding-type-outlets</i> <i>cabl e: H 07 RN-F 5G2.5 mm², 2 m splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1289.0200.4	4008224472296	1
	CEE-Kunststoff-Wandverteiler Eingang: 2 x Leitungseinführung M 25 Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 1 CEE-Steckdose 4 x Schutzkontakt-Steckdosen, 16 A, 230 V~ Absicherung: je 1 LSS 3p. C 16A u. 32A, 2 LSS 1p.C 16A Spritzwasserschutz IP 44 CEE-plastic wall distributor <i>input: 2 x cable entry M 25</i> <i>output: 1 x CEE-outlet</i> <i>1 CEE-outlet</i> <i>4 x grounding-type-outlets</i> <i>Fusing: each 1 LSS 3p. C 16A & 32A, 2 LSS 1p.C 16A splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H 32 A, 400 V~, 6 H	1289.0300.5	4008224472302	1
	CEE-Kunststoff-Mobilverteiler mit Tragegriff Eingang: CEE-Stecker Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 1 x CEE-Steckdose 4 x Schutzkontakt-Steckdosen, 16 A, 230 V~ Leitung: H 07 RN-F 5G6 mm ² , 2 m Absicherung: je 1 LSS 3p. C 16A u. 32A, 2LSS 1p.C 16A Spritzwasserschutz IP 44 CEE-plastic mobile distributor with carrying handle <i>input: CEE-plug</i> <i>output: 1 x CEE-outlet</i> <i>1 x CEE-outlet</i> <i>4 x grounding-type-outlets, 16 A, 230 V</i> <i>cabl e: H 07 RN-F 5G6 mm², 2 m</i> <i>Fusing: each 1 LSS 3p. C 16A & 32A, 2LSS 1p.C 16A splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	32 A, 400 V~, 6 H 16 A, 400 V~, 6 H 32 A, 400 V~, 6 H	1289.0400.6	4008224472319	1
	CEE-Verlängerungen - CEE-extensions Spritzwasserschutz IP 44 / <i>spl ash-water protection IP 44</i>					
	Leitung: H 07 RN-F 5G1,5 mm ² , 10 m <i>cabl e:H 07 RN-F 5G1.5 mm², 10 m</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1476.0000.6	4008224472364	1
	Leitung: H 07 RN-F 5G1,5 mm ² , 25 m <i>cabl e: H 07 RN-F 5G1.5 mm², 25 m</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1476.0100.7	4008224472371	1
	Leitung: H 07 RN-F 5G2,5 mm ² , 10 m <i>cabl e: H 07 RN-F 5G2.5 mm², 10 m</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	32 A, 400 V~, 6 H	1476.0200.8	4008224472388	1
	Leitung: H 07 RN-F 5G2,5 mm ² , 25 m <i>cabl e: H 07 RN-F 5G2.5 mm², 25 m</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	32 A, 400 V~, 6 H	1484.2504.8	4008224523776	1
	Leitung: H 05 VV-F 5G1,5 mm ² , 10 m <i>cabl e: H 05 VV-F 5G1.5 mm², 10 m</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1483.1004.3	4008224523769	1
	Leitung: H 05 VV-F 5G1,5 mm ² , 25 m <i>cabl e: H 05 VV-F 5G1.5 mm², 25 m</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1483.2504.5	4008224523752	1