



Elektrotape PVC

- HelaTape Wrap 25
PVC tape for korrosjonsbeskyttelse



HelaTape 25 kan benyttes både over og under bakken.

Egenskaper og fordeler

- Spesiallim
- Gir god beskyttelse mot korrosjon
- Komplet beskyttelse mot miljømessige- og elektriske påvirkninger
- Motstandsdyktig mot UV-stråler, bakterier og soppangrep
- Benyttes for applikasjoner både over og under bakken

MATERIALE	Polyvinylchlorid (PVC)
Dielektrisk styrke	40 kV/mm
Hefteve til stål (N/10mm)	2,4 N/10 mm
Hefteve til underlag (N/10mm)	2,0 N/10 mm
Elastisitet	250 %
Bruddstyrke tape	48 N/10 mm
Driftstemperatur	+105°C

RoHS ✓

HelaTape Power Gummitape for høyere spenninger

- HelaTape Power 310
ledende tape for skjerming



HelaTape Shield 310 selvulkaniserende høyspenningstape for skjoter og avslutninger.

Egenskaper og fordeler

- 0,76mm selvulkaniserende ledende tape i etylenpropylen gummi
- For skjermoppbygging på høyspenningsskjoter og avslutninger
- Utmerkede ledende egenskaper
- Forhindrer corona-effekt
- Fukt- og UV-resistent
- Benyttes for å bygge opp lende lag på høyspentskjoter

MATERIALE	Etylen-Propylen Gummi (EPR)
Driftstemperatur	+90 °C
Kortvarig driftstemp. max	+130 °C
Vannabsorbasjon (%)	0,02 %
Strekfasthet MPa	2,0 MPa
Elastisitet	600 %
Motstand (Ω.cm)	870 Ω cm

HF ✓

RoHS ✓

- HelaTape Wrap 25 - PVC tape for korrosjonsbeskyttelse

TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-WRAP25-25x30	0,25	25,0	30,0 m	Sort (BK)	18 007 60	710-00800
HTAPE-WRAP25-38x30	0,25	38,0	30,0 m	Sort (BK)	-	710-00801
HTAPE-WRAP25-50x30	0,25	50,0	30,0 m	Sort (BK)	18 007 61	710-00802
HTAPE-WRAP25-100x30	0,25	100,0	30,0 m	Sort (BK)	-	710-00803

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

- HelaTape Power 310 - ledende tape for skjerming

TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-SHIELD310	0,76	19,0	4,6 m	Sort (BK)	18 007 62	711-00000
	0,76	38,0	9,1 m	Sort (BK)	-	711-00001

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.