

## MERKMALE

- Verschiedene Gewinde sind erhältlich
- Kabelverschraubungen für verschiedene Kabeldurchmesser
- Schraubmontage
- Kabelverschraubungen aus Nylon 66
- Schnelle und einfache Montage

## Kabelverschraubung RS Pro M16 mit Kontermutter, Nylon, IP68

RS Best.-Nr. 822-9634



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese RS Pro Nylon-Kabelverschraubungen werden in einer Reihe von Branchen eingesetzt, insbesondere in den Bereichen allgemeine Messtechnik und Steuerung, automatisierte Systeme, Beleuchtung und Kommunikation.

## Allgemeine

<b>Gewindegröße</b>	M16
<b>Material</b>	Nylon 66
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Kontermutter im Lieferumfang enthalten</b>	Ja
<b>Packungsgröße</b>	10
<b>Anwendung</b>	Messtechnik und Steuerung, automatisierte Systeme, Beleuchtungs- und Kommunikationsumgebungen.

## Mechanische


<b>Maximaler Kabeldurchmesser</b>	10mm
<b>Minimaler Kabeldurchmesser</b>	5mm
<b>Gewindelänge L2</b>	23.4mm
<b>Dichtungen B1</b>	10.5mm
<b>Überstandslänge L1</b>	15.5mm
<b>Mutter L3</b>	74.4mm
<b>Gewindeinnendurchmesser D2</b>	10.9mm
<b>Außendurchmesser des Gewindes D1</b>	16mm

## Schutzkategorie

<b>IP-Schutzart</b>	IP68
---------------------	------

**Zulassungen**

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	En 61340
<b>Normen erfüllt</b>	UL 94 V-2



RS PART NUMBER	DESCRIPTION	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Cable Range	COLOR	Packsize
8229616	Cable GlandM12 x 1.5 Grey IP68	12	8.3	6.9	7.9	19.6	53.3	3~6.5	GREY	10
8229625	Cable GlandM16 x 1.5 Grey IP68	16	10.9	10.5	15.5	23.4	74.4	5~10		
8229628	Cable GlandM20 x 1.5 Grey IP68	20	15	14	15	28.5	96.2	10~14		
8229622	Cable GlandM25 x 1.5 Grey IP68	25	18.6	18.4	15.2	29.4	111.2	13~18		
8229631	Cable GlandM12 x 1.5 Black IP68	12	8.3	6.9	7.9	19.6	53.3	3~6.5	BLACK	
8229634	Cable GlandM16 x 1.5 Black IP68	16	10.9	10.5	15.5	23.4	74.4	5~10		
8229638	Cable GlandM20 x 1.5 Black IP68	20	15	14	15	28.5	96.2	10~14		
8229647	Cable GlandM25 x 1.5 Black IP68	25	18.6	18.4	15.2	29.4	111.2	13~18		