

# IFS-USB-DATACABLE - 数据电缆



2320500

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2320500>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于工业PC机和菲尼克斯电气设备之间的通信，带12位IFS数据端口，如QUINT UPS或TRIO UPS。



## 产品描述

用于UPS CONF组态软件和QUINT UPS IQ和TRIO UPS不间断电源之间通信的数据电缆。

## 商业数据

订货号	2320500
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CMU2Z9
产品关键代码	CMU2Z9
目录页面	页码340 (C-4-2019)
GTIN	4046356599023
单件重量(含包装)	112 g
单件重量(不含包装)	114.2 g
原产地	DE

# IFS-USB-DATACABLE - 数据电缆

2320500

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2320500>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	预安装数据电缆
应用	与UPS通信
传感器类型	USB

### 电气特性

绝缘电压输入／输出	6 kV
传输介质	铜缆

### 尺寸

直径	4.50 mm
----	---------

### 连接数据

PC端	
连接方式	全速USB 2.0
说明	串行

设备端	
连接方式	IFS数据端口

### 电缆/电线

电缆长度	3 m
电缆外径	4.50 mm
弯曲半径，长期	15.00 mm

### 环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-25 °C ... 70 °C (-13 °F ... 158 °F)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
允许的最大相对湿度 (操作)	≤ 90 % (25 °C 时, 无冷凝)

# IFS-USB-DATACABLE - 数据电缆



2320500

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2320500>

## 认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2320500>



EAC

认证ID: EAC-Zulassung



LR

认证ID: LR22136091TA



BV

认证ID: 41516/B0 BV



EAC

认证ID: RU C-DE.A\*30.B00767



EAC-RoHS

认证ID: RU\*-DE\*35.B.00385/20

ABS

认证ID: 22-2244289-PDA

# IFS-USB-DATACABLE - 数据电缆



2320500

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2320500>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

### ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# IFS-USB-DATACABLE - 数据电缆

2320500

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2320500>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	Lead ( CAS编号: 7439-92-1 )
SCIP	ca6e1570-1614-4614-8af7-786c470d4e4e

### EF3.0 气候变化

CO2e 千克	1.09千克二氧化碳当量
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)